

PHILIPS

Podtynkowa oprawa
oświetleniowa Diamond Cut
3,5 W 95 mm

Lampy wpuszczane

3000 K

Biały

8719514453241



Doskonała jakość światła i styl

Wygląda atrakcyjnie zarówno przy zapalonym jak i zgaszonym świetle. Ta lampa Philips idealnie dopasuje się do wnętrza Twojego domu, zapewniając światło przyjazne dla oczu.

Łatwość obsługi

- Bezproblemowa instalacja niewymagająca okablowania.

Bezpieczeństwo

- Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

Materiał i wykończenie

- Wysokiej jakości materiał metalowy


Zalety

Łatwa instalacja

Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

Produkt eliminuje wszelkie potencjalnie niebezpieczne promieniowanie UV.

Wysokiej jakości materiał metalowy



Trwały i atrakcyjny materiał metalowy zapewniający solidne wykończenie.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Okrągły

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110
- Niezmienna barwa światła: 5 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 85

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Gabinet
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy wpuszczane
- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 36 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.45

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,083 kg
- Odległość od wgłębienia: 2 mm
- Całkowita wysokość: 49,5 mm
- Całkowita długość: 95 mm
- Całkowita szerokość: 95 mm
- Wycięcie w suficie podwieszanym: 6.8-8.0 cm x 6.8-8.0 cm

Serwis

- Gwarancja: 1 rok

Dane techniczne

- Średnica: 95 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 300
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: 3000
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Źródło światła w zestawie: 3.5
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców

- Klasa ochronności: Klasa II –
Podwójna izolacja

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514453241
- Waga netto: 0,25 kg
- Waga brutto: 0,29 kg
- Wysokość: 10,1 cm
- Długość: 10,3 cm
- Szerokość: 16,3 cm



Data wydania: 2026-03-21
Wersja: 0.278

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.