

# PHILIPS

Sufitowy/ścienny reflektor punktowy Limbali 3 x

Reflektory punktowe sufitowe i ściennie

Bez żarówki

Czarny

ClickFix



8719514465251



## Podkreślenie stylu

Zastosuj praktyczne oświetlenie punktowe firmy Philips w swoim domu. Wybierz źródło światła LED GU10 firmy Philips odpowiednie do wybranego stylu, aby otrzymać oświetlenie wysokiej jakości działające przez długi czas.

### Wyjątkowość oprawy

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji

### Ciekawe wzornictwo zapewniające optymalne efekty świetlne

- Trwały materiał wysokiej jakości

# Zalety

## Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, obracając lub nachylając reflektor punktowy.

## Najwyższej jakości materiały

Najlepsze materiały oraz doskonałe wykończenie gwarantują niezwykłą trwałość, dzięki czemu oświetlenie punktowe będzie wzbogacać i rozjaśniać wystrój Twojego domu przez długie lata.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal

## Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- System mocowania click!FIX: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Gabinet, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Reflektory punktowe sufitowe i ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: ClickFix

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,56 kg
- Całkowita wysokość: 130 mm
- Całkowita długość: 293 mm
- Całkowita szerokość: 293 mm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

## Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: -
- Technologia źródła światła: LED
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Trzonek: GU10
- Źródło światła w zestawie: 50W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 50
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
- Liczba źródeł światła: 3

## Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514465251
- Waga netto: 0,56 kg
- Waga brutto: 0,7 kg
- Wysokość: 28 cm
- Długość: 9,5 cm
- Szerokość: 30 cm



Data wydania: 2026-03-21  
Wersja: 0.307

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)