

# PHILIPS

Kinkiet Tyla 1,2 W

Oprawy zewnętrzne

3000 K

Antracyt

Czujnik;Solarny;Wodoodporny



8719514476912



## Nasze najbardziej energooszczędne panele świetlne LED

Firma Philips opracowała ultrawydajne zewnętrzne solarne oświetlenie LED, wykorzystujące nową technologię w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, ograniczenia odpadów materiałowych i obniżenia zużycia energii. Dzięki wyjątkowemu okresowi eksploatacji dochodzącemu do 50 000 godzin lampa ta działa ponad 5 razy dłużej niż jej odpowiedniki, zewnętrzne lampy LED firmy Philips, zużywając przy tym zaledwie połowę energii. To jest nasza odpowiedź na wymagania w zakresie ochrony środowiska i troski o planetę.

### Łatwa instalacja

- Nie wymaga okablowania

### Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Długi czas użytkowania — nawet 50 tys. godzin
- Ultra Efficient Solar

### Nowoczesne oświetlenie LED

- 5 lat gwarancji na system LED

8719514476912

#### **Najwyższa jakość**

- Wysokiej jakości aluminium i doskonałe tworzywa sztuczne

#### **Zaprojektowane do użytku zewnętrznego**

- IP44 – wodoszczelność

#### **Wyjątkowość oprawy**

- Światło o podwójnej jasności
- Czujnik ruchu Hue Motion sensor zintegrowany z czujnikiem od zmierzchu do świtu Dusk-to-dawn sensor

# Zalety

## Nie wymaga okablowania




Ta lampa jest w całości zasilana energią słoneczną. Nie jest potrzebne żadne okablowanie, dzięki czemu takie lampy można łatwo ustawić w dowolnym miejscu ogrodu lub w innym miejscu na zewnątrz oraz w razie potrzeby przenieść.

## Długi czas użytkowania — nawet 50 tys. godzin



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 50 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym oświetleniem ogrodu każdej nocy.

## Ultra Efficient Solar



Dzięki systemowi Ultra Efficient Solar firmy Philips oprawy te zapewniają światło nawet przez 40 godzin przy w pełni naładowanym akumulatorze. Ciesz się jasnym światłem przez całą noc, nawet przy złej lub pochmurnej pogodzie.

## 5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę oprawę firma Philips oferuje również 5-letnią gwarancję na system LED (moduł i sterownik LED).

## Wysokiej jakości aluminium i doskonale tworzywa sztuczne



Ta lampa firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas, noc po nocy. Została wykonana z wysokiej jakości odlewane aluminium i doskonałych tworzyw sztucznych.

## IP44 – wodoszczelność



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

## Światło o podwójnej jasności

Stwórz zmienny i atrakcyjny nastrój dzięki funkcji podwójnej jasności. Światło przyciemnia się w stanie bezczynności i automatycznie rozjaśnia, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, zapewniając odpowiedni poziom światła wtedy, gdy jest to potrzebne.

**Czujnik ruchu Hue Motion sensor zintegrowany z czujnikiem od zmierzchu do świtu Dusk-to-dawn sensor**



Dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu te światła automatycznie witają Cię, gdy wracasz do domu po zmroku, lub zapalają się, gdy przybywają goście. Wyjątkowa funkcja od zmierzchu do świtu automatycznie włącza światła, gdy na zewnątrz robi się ciemno — to idealne rozwiązanie na długie letnie wieczory i zapewniające bezpieczeństwo.

## Dane techniczne

### Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Antracytowy
- Materiał: Metal

### Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 50 000

### Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- System mocowania click!FIX: Tak
- Czujnik światła dziennego: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Tak
- Energia słoneczna: Tak
- Ciepłe, białe światło: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

### Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

### Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 3000 K

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Innowacje w zakresie technologii LED: UltraEfficient
- Dodatkowe cechy: Czujnik, Solarne, Wodoodporne

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,7 kg
- Całkowita wysokość: 188 mm
- Całkowita długość: 184 mm
- Całkowita szerokość: 158 mm

### Serwis

- Gwarancja: 2 lata

### Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 250
- Barwa światła: 3000
- Zasilanie sieciowe: 4 V
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: A
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 1,2
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- Wymienne źródło światła: Nie

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8719514476912
- Waga netto: 0,65 kg
- Waga brutto: 1 kg
- Wysokość: 20 cm
- Długość: 17,5 cm
- Szerokość: 21,5 cm



Data wydania: 2025-11-12  
Wersja: 0.394

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.