

PHILIPS

Przedłużacz 10 m

Oprawy zewnętrzne

GardenLink

Czarny

Niskie napięcie; wodoodporny



8719514477056



Lampa ogrodowa, którą wystarczy podłączyć, aby podziwiać wspaniałe efekty

Rodzina niskonapięciowych opraw oświetleniowych GardenLink firmy Philips obejmuje gamę opraw zewnętrznych, które można łatwo i bezpiecznie zainstalować samodzielnie. Można podłączyć wiele lamp do jednego zasilacza, który należy podłączyć do standardowego gniazdka. Następnie można łatwo dodawać dodatkowe światła lub zmieniać ich położenie w dowolnym momencie. Okablowanie jest proste, a niskie napięcie oznacza, że nie ma zagrożenia dla Ciebie, Twoich dzieci ani zwierząt domowych.

Łatwa obsługa

- Kompatybilne ze wszystkimi oprawami oświetleniowymi i akcesoriami GardenLink
- Łatwość instalacji dzięki złączom Twist & Lock

Bezpieczne użytkowanie

- Wyjątkowo bezpieczne dzięki niskiemu napięciu 12 V

8719514477056

Najwyższa jakość

- Materiały najwyższej jakości

Zalety

Kompatybilne ze wszystkimi oprawami oświetleniowymi i akcesoriami GardenLink

Każda oprawa GardenLink jest wyposażona w to samo złącze Twist & Lock, co ułatwia instalację i podłączanie. Możesz zmieniać położenie opraw i akcesoriów, gdy konieczna jest zmiana oświetlenia zewnętrznego, i oświetlić każdy zakątek ogrodu.

Łatwość instalacji dzięki złączom Twist & Lock

Super łatwa instalacja i szybkie podłączanie dzięki złączom Twist & Lock, w które wyposażono produkty. Po prostu podłącz światła i ciesz się atrakcyjnym oświetleniem!

Wyjątkowo bezpieczne dzięki niskiemu napięciu 12 V

Lampy niskonapięciowe (12 V) można bezpiecznie instalować samodzielnie bez ryzyka porażenia prądem — nie musi tego robić zawodowy elektryk.

Materiały najwyższej jakości

Ten przedłużacz GardenLink firmy Philips został wykonany z materiałów wysokiej jakości. Dzięki temu jest produktem solidnym i trwałym, odpornym na korozję i przebarwienia niezależnie od warunków pogodowych.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Plastik

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Akcesorie
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Niskonapięciowe, Wodoodporne

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,53 kg
- Całkowita wysokość: 23 mm
- Całkowita długość: 10 000 mm
- Całkowita szerokość: 23 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: nie dotyczy
- Kod IP: IP65 | Pyłoszczelne, strugoodporne

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514477056
- Waga netto: 0,53 kg
- Waga brutto: 0,56 kg
- Wysokość: 16 cm
- Długość: 5 cm
- Szerokość: 15,5 cm



Data wydania: 2025-12-17
Wersja: 0.341

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com