

PHILIPS


Reflektor punktowy
montowany w podłożu/
szpikulec 6 W

Oprawy zewnętrzne

2700 K

Czarny

Niskie napięcie; wodoodporny



8719514477216



Lampa ogrodowa, którą wystarczy podłączyć, aby podziwiać wspaniałe efekty

Rodzina niskonapięciowych opraw oświetleniowych GardenLink firmy Philips obejmuje gamę opraw zewnętrznych, które można łatwo i bezpiecznie zainstalować samodzielnie. Można podłączyć wiele lamp do jednego zasilacza, który należy podłączyć do standardowego gniazdka. Następnie można łatwo dodawać dodatkowe światła lub zmieniać ich położenie w dowolnym momencie. Okablowanie jest proste, a niskie napięcie oznacza, że nie ma zagrożenia dla Ciebie, Twoich dzieci ani zwierząt domowych.

Łatwa obsługa

- Kompatybilne ze wszystkimi oprawami oświetleniowymi i akcesoriami GardenLink
- Łatwość instalacji dzięki złączom Twist & Lock

Bezpieczne użytkowanie

- Wyjątkowo bezpieczne dzięki niskiemu napięciu 12 V

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Długi czas użytkowania — nawet 25 tys. godzin

Nowoczesne oświetlenie LED

- 5 lat gwarancji na system LED

Najwyższa jakość

- Materiały najwyższej jakości

Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP44 – wodoszczelność

Zalety

Kompatybilne ze wszystkimi oprawami oświetleniowymi i akcesoriami GardenLink

Każda oprawa GardenLink jest wyposażona w to samo złącze Twist & Lock, co ułatwia instalację i podłączanie. Możesz zmieniać położenie opraw i akcesoriów, gdy konieczna jest zmiana oświetlenia zewnętrznego, i oświetlić każdy zakątek ogrodu.

Łatwość instalacji dzięki złączom Twist & Lock

Super łatwa instalacja i szybkie podłączanie dzięki złączom Twist & Lock, w które wyposażono produkty. Po prostu podłącz światła i ciesz się atrakcyjnym oświetleniem!

Wyjątkowo bezpieczne dzięki niskiemu napięciu 12 V

Lampy niskonapięciowe (12 V) można bezpiecznie instalować samodzielnie bez ryzyka porażenia prądem — nie musi tego robić zawodowy elektryk.

Długi czas użytkowania — nawet 25 tys. godzin



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 25 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym oświetleniem ogrodu każdej nocy.

5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę oprawę firma Philips oferuje również 5-letnią gwarancję na system LED (moduł i sterownik LED).

Materiały najwyższej jakości



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została wykonana z materiałów wysokiej jakości i doskonale wykończona. Dzięki temu jest produktem solidnym i trwałym, odpornym na korozję i przebarwienia niezależnie od warunków pogodowych.

IP44 – wodoszczelność



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Czujnik światła dziennego: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Nie
- Energia słoneczna: Nie

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Punktowe oświetlenie gruntowe
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Niskonapięciowe, Wodoodporne

Zużycie energii

- Moc: 6

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,66 kg
- Całkowita wysokość: 119 mm
- Całkowita długość: 72 mm
- Całkowita szerokość: 118 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 600
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: 220–240 V
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Tak

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514477216
- Waga netto: 0,66 kg
- Waga brutto: 0,88 kg
- Wysokość: 23 cm
- Długość: 9 cm
- Szerokość: 24,5 cm



Data wydania: 2026-04-15
Wersja: 0.355

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.