

PHILIPS

Kinkiet Mimosa 7
W

Oprawy zewnętrzne

4000 K

Antracyt

Wodoodporne



8719514477278



Z łatwością kieruj wysokiej jakości światło LED w dowolne miejsce

Rodzina Mimosa obejmuje kinkiety i lampy gruntowe o zupełnie nowym wzornictwie, które pozwala skierować światło w dowolne miejsce. Lampy Mimosa są wykonane z wysokiej jakości aluminium. Ich wydajne moduły LED i niezawodna elektronika zapewniają długą żywotność. Dostępne w wersji z ciepłym lub zimnym światłem białym.

Łatwa obsługa

- Regulacja kierunku światła
- Szeroki zasięg światła

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Długi czas użytkowania — nawet 25 tys. godzin

Nowoczesne oświetlenie LED

- 5 lat gwarancji na system LED
- Wysokiej jakości światło LED

Najwyższa jakość

- Wysokiej jakości aluminium i doskonałe tworzywa sztuczne

8719514477278

Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP44 – wodoszczelność

Zalety

Regulacja kierunku światła

Unikatowy obrotowy panel pozwala łatwo skierować światło w dowolne miejsce. Zapewnij idealne światło do wszystkich zajęć na świeżym powietrzu — niezależnie od tego, czy jesz kolację z rodziną i przyjaciółmi na tarasie, czy też relaksujesz się z dobrą książką w ogrodzie.

Szeroki zasięg światła

Ta lampa zapewnia większą jasność we wszystkich przestrzeniach zewnętrznych.

Długi czas użytkowania — nawet 25 tys. godzin



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 25 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym oświetleniem ogrodu każdej nocy.

5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę oprawę firma Philips oferuje również 5-letnią gwarancję na system LED (moduł i sterownik LED).

Wysokiej jakości światło LED



W tych lampach LED wykorzystano wyjątkową technologię opracowaną przez firmę Philips. Włączają się natychmiast i wytwarzają optymalny strumień świetlny, który wydobywa żywe kolory w ogrodzie.

Wysokiej jakości aluminium i doskonale tworzywa sztuczne



Ta lampa firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas, noc po nocy. Została wykonana z wysokiej jakości odlewanego aluminium i doskonałych tworzyw sztucznych.

IP44 – wodoszczelność



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Antracytowy
- Materiał: Metal

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- Czujnik światła dziennego: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 4000 K

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Zużycie energii

- Moc: 7

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,406 kg
- Całkowita wysokość: 171 mm
- Całkowita długość: 117 mm
- Całkowita szerokość: 120 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 680
- Barwa światła: Chłodne, białe światło
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła: Nie

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514477278
- Waga netto: 0,41 kg
- Waga brutto: 0,51 kg
- Wysokość: 18,5 cm
- Długość: 5,5 cm
- Szerokość: 14 cm



Data wydania: 2026-01-31
Wersja: 0.250

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com