

PHILIPS

Kinkiet Arbour 3,8 W

Oprawy zewnętrzne


3000 K

Antracyt

Wodoodporne



8719514490222



Nasze najbardziej energooszczędne panele świetlne LED

Firma Philips opracowała ultrawydajne oświetlenie zewnętrzne, wykorzystujące nową technologię w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, ograniczenia odpadów materiałowych i obniżenia zużycia energii. Dzięki wyjątkowemu okresowi eksploatacji dochodzącemu do 50 000 godzin lampka ta działa ponad 3 razy dłużej niż jej odpowiedniki, lampy zewnętrzne LED firmy Philips, zużywając przy tym zaledwie połowę energii. To jest nasza odpowiedź na wymagania w zakresie ochrony środowiska i troski o planetę.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Ultrawydajna

Nowoczesne oświetlenie LED

- 5 lat gwarancji na system LED

Najwyższa jakość

- Wysokiej jakości aluminium i doskonałe tworzywa sztuczne

8719514490222

Zaprojektowane do użytku zewnętrznego


- IP44 – wodoszczelność

Wysokiej jakości światło

- Jasne światło białe 3000 K

Zalety

Ultrawydajna



Zużywa co najmniej 50% mniej energii w porównaniu z odpowiadającymi jej standardowymi żarówkami LED firmy Philips.

5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę oprawę firma Philips oferuje również 5-letnią gwarancję na system LED (moduł i sterownik LED).

Wysokiej jakości aluminium i doskonale tworzywa sztuczne




Ta lampa firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas, noc po nocy. Została wykonana z wysokiej jakości odlewane aluminium i doskonałych tworzyw sztucznych.

IP44 – wodoszczelność



Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

Jasne światło białe 3000 K



Czy wiesz, że różne odcienie światła białego są identyfikowane za pomocą różnych temperatur barwowych mierzonych w kelwinach (K)? Niższe temperatury barwowe oznaczają ciepłe, przytulne światło białe, podczas gdy wyższe temperatury barwowe oznaczają chłodne, bardziej energetyzujące światło białe. Ta oprawa emituje jasne światło białe o temperaturze 3000 K.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Antracytowy
- Materiał: Metal

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 50 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- Czujnik światła dziennego: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 3000 K

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Innowacje w zakresie technologii LED: UltraEfficient
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Zużycie energii

- Moc: 3,8

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,67 kg
- Całkowita wysokość: 220 mm
- Całkowita długość: 165 mm
- Całkowita szerokość: 75 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 800
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Białe światło
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: A
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Tak

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514490222
- Waga netto: 0,67 kg
- Waga brutto: 0,75 kg
- Wysokość: 23,5 cm
- Długość: 8,5 cm
- Szerokość: 17,5 cm



Data wydania: 2026-06-13
Wersja: 0.210

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com