

# WiZ



## Przezroczysta żarówka LED z widocznym spiralnym żarnikiem 60 W A60 E27 x2



Zainstaluj wokół siebie oświetlenie stworzone z myślą o ludziach dzięki inteligentnej żarówce WiZ LED A60 w stylu retro. Stosuj różne odcienie bieli od ciepłej do zimnej, by łatwiej się skoncentrować lub zrelaksować. Możesz ustawić harmonogram włączania i wyłączania światła zgodnie z codzienną lub tygodniową rutyną, sterować oświetleniem za pomocą smartfona lub głosu, a także mieć zdalny dostęp do światła nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Światła WiZ łączą się istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymagają dodatkowego sprzętu.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z regulacją odcienia światła białego
- Do 806 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu



## Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



## Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.



## Zaprojektuj idealną aranżację świetlną

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.



## Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną nastrój.



## Inteligentne światła można przyciemniać nawet bez ściemniacza

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfona, akcesorium sterującego WiZ lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.



## Steruj inteligentnym oświetleniem tak, jak lubisz

WiZ umożliwia sterowanie inteligentnym oświetleniem na wiele sposobów. Umożliwia regulację światła za pomocą smartfona, głosu, pilota WiZ lub przy użyciu istniejącego przełącznika ściennego do przełączania między dwoma ulubionymi trybami. Współpracuje z Google Home, Alexa i skrótami Siri.

## DANE TECHNICZNE

### WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz  
Kształt lampy: A60  
Gniazdo: E27  
Typ szkła: Przezroczyste  
Ściemnialna: Tak

### WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Waga: 0,084 kg

### TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok  
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%  
Liczba cykli pracy: 20 000  
Nominalny okres eksploatacji: 15 000

### DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Wbudowane źródło światła LED: Tak  
Energia słoneczna: Nie  
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

### WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Nieziemna barwa światła: 6 SDCM  
Wskaźnik oddawania barw (CRI):  $\geq 90$   
Temperatura barwowa: 2700-6500 K  
Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła  
Nominalny strumień świetlny: 806 lm  
Czas rozświetlania:  $< 0.5$  s  
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie  
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 115

### INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 43 mA

### INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8719514551053  
EAN: 871951455105302  
Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 CL 2PF/6

### ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.5  
Zasilanie: 220-240 V  
Odpowiednik w watach: 60 W  
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): E  
Moc: 7 W  
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 7

### WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Całkowita wysokość: 106 mm  
Całkowita długość: 106 mm  
Całkowita szerokość: 60 mm

### WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 15 000  
Znamionowy strumień świetlny: 806 lm  
Moc znamionowa: 7 W

### DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60  
Technologia źródła światła: LED  
Numer rejestracji EPREL: 1901118  
Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

### ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

### OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date  
Maks. liczba akcesoriów: 9999  
Protokół komunikacyjny: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)  
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut  
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)



#### WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8719514551053

Waga netto: 0,17 kg

Waga brutto: 0,17 kg

Wysokość: 16 cm

Długość: 7 cm

Szerokość: 14 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.