



Lampa stołowa Hero

Subtelnie zaokrąglona lampa stołowa WiZ Hero pozwoli rozświetlić każdy kąt mieszkania kolorowym światłem inteligentnym. Za pomocą aplikacji WiZ lub przy użyciu poleceń głosowych możesz przyciemniać i rozjaśniać światło lub korzystać z zaprogramowanych trybów oświetlenia w konfiguracjach Wi-Fi.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Kolorowa
- Dotykowe sterowanie
- Po prostu wkręć i korzystaj



Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Ekskluzywny światło SpaceSense™, który włącza się po wykryciu ruchu

Technologia WiZ SpaceSense pozwala zmienić punkty oświetleniowe w czujniki ruchu. Mając w pomieszczeniu co najmniej dwie lampy WiZ, możesz aktywować funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, dzięki czemu światła będą włączać się i wyłączać automatycznie po wykryciu ruchu. To proste. To SpaceSense. To WiZ.



Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.



Zaprojektuj idealną aranżację świetlną

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.



Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: Okrągły

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały

Materiał: Plastik

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 20 000

Nominalny okres eksploatacji: 25 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Wyłącznik na przewodzie: Nie

Zasilacz w zestawie: Tak

Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Niezmienna barwa światła: 6 SDCM

Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Temperatura barwowa: 2200-6500 K

Czas rozświetlania do osiągnięcia

60% maksymalnego strumienia

światła: <2

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o:

Funkcjonalny

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła:

300 mA

Wydajność: 68 lm/W

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.4

Zasilanie: 100-240 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,72 kg

Wysokość: 15,8 cm

Długość: 15 cm

Szerokość: 15 cm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Średnica: 150 mm

Łączna moc strumienia świetlnego

oprawy w lumenach: 620

Możliwość przyciemniania:

Bezprzewodowe ściemnianie — nie

do użytku ze ściemniaczem

Źródło światła w zestawie: 9

Kod IP: IP20 | Ochrona przed

odciskami palców

Klasa ochronności: Klasa II –

Podwójna izolacja

OBŚŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skróty

Siri Shortcut

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8719514551718

Waga netto: 0,7 kg

Waga brutto: 0,91 kg

Wysokość: 16,5 cm

Długość: 15 cm

Szerokość: 18,5 cm