



IMAGEO 3x regulowany reflektor

Inteligentny, wbudowany reflektor WiZ Imageo w białej oprawie będzie ozdobą każdego pomieszczenia dzięki trzem regulowanym punktom świetlnym i inteligentnemu oświetleniu kolorowemu. Możesz nim sterować za pomocą aplikacji WiZ lub głosem w istniejącej sieci Wi-Fi.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Kolorowa
- Wymiary płyty: 8*25 cm
- IP20/Metal/biały



Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.



Ekskluzywny światło SpaceSense™, który włącza się po wykryciu ruchu

Technologia WiZ SpaceSense pozwala zmienić punkty oświetleniowe w czujniki ruchu. Mając w pomieszczeniu co najmniej dwie lampy WiZ, możesz aktywować funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, dzięki czemu światła będą włączać się i wyłączać automatycznie po wykryciu ruchu. To proste. To SpaceSense. To WiZ.



Zaprojektuj idealną aranżację świetlną

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.



Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: Prostokąt

Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały

Materiał: Metal

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 50 000

Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak

Wbudowane źródło światła LED: Nie

Diody LED w zestawie: Tak

Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 90

Temperatura barwowa: 2200-6500 K

Czas rozświetlania do osiągnięcia

60% maksymalnego strumienia

światła: 2

Skuteczność świetlna (znamionowa)

(Nom): 69 lm/W

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Salon Jadalnia

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie: 220-240 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 1,018 kg

Całkowita wysokość: 123 mm

Całkowita długość: 440 mm

Całkowita szerokość: 105 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Moc strumienia świetlnego dołączonego źródła światła w lumenach: 345

Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1035

Barwa światła: Kolorowe i białe światło (RGBW)

Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: G

Źródło światła w zestawie: 4.9

Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 5

Kod IP: IP20 | Ochrona przed

odciskami palców

Klasa ochronności: Klasa I -

Uziemione

Wymienne źródło światła: Tak

Liczba źródeł światła: 3

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: Wireless G

Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:
8719514551916

Waga netto: 1,02 kg

Waga brutto: 1,21 kg

Wysokość: 14,5 cm

Długość: 8,3 cm

Szerokość: 44,3 cm