




Rune Ceiling 21 W

Ciesz się unoszącymi się w powietrzu efektami świetlnymi i dynamicznymi kombinacjami kolorów dzięki dwustrefowej lampie sufitowej Rune LED. Twórz spersonalizowane aranżacje świetlne, generując w strefie środkowej chłodne i jasne lub ciepłe i nastrojowe światło białe, a wokół niej pierścień światła w pełnej gamie kolorów, zapewniając za każdym razem miłą niespodziankę.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Główny: TUNABLE bielBok: pełny kolor
- Wymiary: Ø400
- IP20/Plastik/biała




Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!




Monitoruj zużycie energii

W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów dziennych i tygodniowych możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.



Zaprojektuj idealną aranżację świetlną

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.



Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.



Steruj inteligentnym oświetleniem tak, jak lubisz

WiZ umożliwia sterowanie inteligentnym oświetleniem na wiele sposobów. Umożliwia regulację światła za pomocą smartfona, głosu, pilota WiZ lub przy użyciu istniejącego przełącznika ściennego do przełączania między dwoma ulubionymi trybami. Współpracuje z Google Home, Alexa i skrótami Siri.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: Różne

Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały

Materiał: Metal Plastik

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 20 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 30 000

Nominalny okres eksploatacji: 20 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu

regulatora przyciemniania : Tak

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Pilot zdalnego sterowania w zestawie:

Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80

Temperatura barwowa: 2700-6500 K

Czas rozświetlania do osiągnięcia

60% maksymalnego strumienia

światła: 2

Skuteczność świetlna (znamionowa)

(Nom): 100

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia
Jadalnia Salon Pokój dziecięcy

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła:
200 mA

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.5

Zasilanie: 220-240 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 1,2 kg

Całkowita wysokość: 45 mm

Całkowita długość: 400 mm

Całkowita szerokość: 400 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Średnica: 400 mm

Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 2100

Barwa światła: Kolorowe i białe
światło (RGBW)

Źródło światła w zestawie: 21

Kod IP: IP20 | Ochrona przed
odciskami palców

Klasa ochronności: Klasa II –

Podwójna izolacja

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum
of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skróty

Siri Shortcut

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8719514554276

Waga netto: 1,2 kg

Waga brutto: 1,71 kg

Wysokość: 42,8 cm

Długość: 5,4 cm

Szerokość: 42,5 cm