



Przenośna lampa

Stwórz wyjątkowy klimat w swojej prywatnej przestrzeni; odkryj nieskończoną ilość kombinacji łagodnego światła i kolorowych gradientów. Przenośną lampę LED możesz ustawić w dowolnym miejscu w domu lub na zewnątrz i stworzyć przytulny kąt, gdzie tylko chcesz.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Pełna gama kolorów
- Efekt podwójnej strefy światła
- Sterowanie panelem dotykowym



Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Ekskluzywny światło SpaceSense™, który włącza się po wykryciu ruchu

Technologia WiZ SpaceSense pozwala zmieniać punkty oświetleniowe w czujniki ruchu. Mając w pomieszczeniu co najmniej dwie lampy WiZ, możesz aktywować funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, dzięki czemu światła będą włączać się i wyłączać automatycznie po wykryciu ruchu. To proste. To SpaceSense. To WiZ.



Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.



Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.



Efekt podwójnej strefy światła, wszędzie

Wypróbuj wszystkie rodzaje jasnych kolorów, aby stworzyć niepowtarzalny gradient, który naprawdę Ci odpowiada. Baw się dynamicznymi trybami oświetlenia, aby tworzyć aranżacje pasujące do Twojego nastroju. Górna i dolna część lampy emitują różne kolory.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały
Materiał: Plastik

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
Liczba cykli pracy: 50 000
Nominalny okres eksploatacji: 25 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Zestaw z bateriami: Tak
Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
Wbudowane źródło światła LED: Tak
Wyłącznik na przewodzie: Nie
Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Nieziemna barwa światła: 6 SDCM
Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80
Temperatura barwowa: 2200-6500 K
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 29

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia
Jadalnia Salon Na zewnątrz Pokój dziecięcy

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 90 mA

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.6
Zasilanie: 220-240 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,65 kg
Całkowita wysokość: 193 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Średnica: 116 mm
Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 400
Technologia źródła światła: LED
Barwa światła: Kolorowe i białe światło (RGBW)
Rodzaj baterii/akumulatora: INR18650
Źródło światła w zestawie: 13.5
Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)



WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8719514554412

Waga netto: 0,65 kg

Waga brutto: 1,03 kg

Wysokość: 27,6 cm

Długość: 16,7 cm

Szerokość: 16,7 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.