


## Kinkiet rzucający światło do góry i w dół

Baw się efektami świetlnymi na ścianach i twórz nastrój za pomocą kolorów. Nasz kinkiet Up and Down przeznaczony do użytku w pomieszczeniach kieruje światło w górę i w dół, tworząc interesujące kształty ze światła, cienia i kolorów oraz nadając pomieszczeniu charakter.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Kolorowa
- Wymiary: 15 x 9,2 x 6,8 cm (wys. x dł. x szer.)
- IP20/Metal/biały



## Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



## Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.



## Ekskluzywny światło SpaceSense™, który włącza się po wykryciu ruchu

Technologia WiZ SpaceSense pozwala zmienić punkty oświetleniowe w czujniki ruchu. Mając w pomieszczeniu co najmniej dwie lampy WiZ, możesz aktywować funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, dzięki czemu światła będą włączać się i wyłączać automatycznie po wykryciu ruchu. To proste. To SpaceSense. To WiZ.



## Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.



## Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



## Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną atmosferę.

## DANE TECHNICZNE

### WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: Prostokąt

Ściemnialna: Tak

### STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały

Materiał: Metal

### TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 50 000

Nominalny okres eksploatacji: 15 000

### DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak

Wbudowane źródło światła LED: Nie

Diody LED w zestawie: Tak

Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Energia słoneczna: Nie

Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

### WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI):  $\geq 90$

Temperatura barwowa: 2200-6500 K

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 69

### RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Jadalnia Salon

### INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 60 mA

### ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie: 220-240 V

### WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,64 kg

Całkowita wysokość: 150 mm

Całkowita długość: 92 mm

Całkowita szerokość: 68 mm

### SERWIS

Gwarancja: 2 lata

### DANE TECHNICZNE

Moc strumienia świetlnego dołączonego źródła światła w lumenach: 345

Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 690

Technologia źródła światła: LED

Barwa światła: Kolorowe i białe światło (RGBW)

Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F

Źródło światła w zestawie: 4.7

Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 5

Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców

Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione

Wymienne źródło światła: Tak

Liczba źródeł światła: 2

### ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak



#### **OBSŁUGIWANE WERSJE**

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skróty

Siri Shortcut

Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

#### **WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA**

EAN/UPC — produkt:  
8719514554597

Waga netto: 0,64 kg

Waga brutto: 0,69 kg

Wysokość: 16,1 cm

Długość: 10,5 cm

Szerokość: 7,8 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.