



WiZ PORTABLE BUTTON EU

Ten łatwy w użyciu przycisk działa wszędzie. Przyklej go na ścianie albo w narożniku bez używania wkrętów albo przyczep go do metalowej powierzchni za pomocą znajdującego się w środku magnesu. Możesz nosić go ze sobą po domu i szybko sterować oświetleniem.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Zasilanie bateryjne
- IP20/Plastik/biała
- Współpracuje ze wszystkimi produktami WiZ Connected



Przycisk na baterie do umieszczenia w dowolnym miejscu

Płytkę montażową dołączoną w zestawie można przytwierdzić do ściany, a magnes wbudowany w przycisk zapobiegnie jego odpadnięciu. Spróbuj przyczepić przycisk również bezpośrednio do innych metalowych powierzchni albo po prostu zostaw go na biurku lub na stole pod ręką.




Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem WiZ

Sterowanie oświetleniem WiZ jest naprawdę łatwe. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby włączyć, wyłączyć i regulować jasność światła. Aplikacja łączy się bezpośrednio ze światłami WiZ i działa nawet bez Wi-Fi.



Szeroki zakres sterowania 15 m / 50 ft

Możesz sterować światłami i urządzeniem z odległości do 15 metrów lub 50 stóp w normalnym środowisku wewnętrznym z przegrodami i ścianami.



Łatwe sterowanie dowolną liczbą światła w pomieszczeniu

To przenośne akcesorium sterujące może łączyć się z jednym pomieszczeniem i aktywować wszystkie światła w tym pomieszczeniu. Bez względu na to, czy znajduje się w nim jedno, czy pięćdziesiąt światła. Aby sterować światłami w innym pomieszczeniu, wystarczy przejść do aplikacji i zmienić pomieszczenie powiązane z akcesorium.



Zgodność ze wszystkimi światłami „Connected by WiZ”

To akcesorium sterujące WiZ jest przeznaczone do sterowania wszystkimi rodzajami światła w ekosystemie WiZ. Można je wykorzystywać do sterowania dowolnymi światłami dowolnej marki, o ile są one „Connected by WiZ”.



Odpowiednia atmosfera ustawiana kilkoma ruchami palców

Jednym naciśnięciem włączysz i wyłączysz światło, przez dłuższe przyciśnięcie nacisku wyregulujesz jasność. Odpowiedni nastrój masz na wyciągnięcie ręki!

DANE TECHNICZNE

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały
Materiał: Plastik

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Zestaw z bateriami: Tak
Zasięg sterowania: 15 m

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie: 3 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,066 kg
Wysokość: 1,85 cm
Długość: 6,4 cm
Szerokość: 6,4 cm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Rodzaj baterii/akumulatora: LR03 (AAA)
Kod IP: IP20
Klasa ochronności: Klasa III

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:
8719514554795
Waga netto: 0,07 kg
Waga brutto: 0,12 kg
Wysokość: 16,1 cm
Długość: 4,6 cm
Szerokość: 7,6 cm
Numer materiału (12NC):
929003501301



© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.