



Panel sufitowy 12 W kwadratowy

Wypełnij swój dom białym światłem i dostosowuj je do nastroju lub celu. Elegancki design i łatwa instalacja sprawiają, że jest to wyjątkowo wygodne i bezproblemowe rozwiązanie dla Twojej przestrzeni.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Regulowany odcień białego światła
- Wymiary: 300 x 300 mm
- IP20/Plastik/czarna



Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Monitoruj zużycie energii

W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów o dziennych i tygodniowych zużyciu możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.



Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.




Zaprojektuj idealną aranżację świetlną

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.



Inteligentne światła można przyciemniać nawet bez ściemniacza

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfonu, akcesorium sterującego WiZ lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Czarny
Materiał: Metal Plastik

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 20 rok
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
Liczba cykli pracy: 20 000
Nominalny okres eksploatacji: 20 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
Wbudowane źródło światła LED: Tak
Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80
Temperatura barwowa: 2700-6500 K
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 83

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia
Jadalnia Salon Pokój dziecięcy

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 120 mA

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.5
Zasilanie: 220-240 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,76 kg
Całkowita wysokość: 42 mm
Całkowita długość: 300 mm
Całkowita szerokość: 300 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1000
Technologia źródła światła: LED
Barwa światła: Regulowane białe światło
Źródło światła w zestawie: 12
Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
Klasa ochronności: Klasa II –
Podwójna izolacja

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt: 8719514554917
Waga netto: 0,76 kg
Waga brutto: 1 kg
Wysokość: 31,7 cm
Długość: 6 cm
Szerokość: 31,1 cm