



Superslim Ceiling 22 W

WiZ Super Slim zapewnia światło dopasowane do Twoich codziennych potrzeb. Duża, okrągła powierzchnia świetlna zalewa pokój chłodnym niebieskim światłem, które poprawia czujność i ułatwia koncentrację i ściemnia się do miękkiej, ciepłej barwy, pomagając się zrelaksować.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Regulowany odcień białego światła
- Wymiary: Ø430
- IP20/Plastik/biała




Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Monitoruj zużycie energii

W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów dziennych i tygodniowych możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.



Zaprojektuj idealną aranżację świetlną

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną nastrój.



Inteligentne światła można przyciemniać nawet bez ściemniacza

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfona, akcesorium sterującego WiZ lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.



Steruj inteligentnym oświetleniem tak, jak lubisz

WiZ umożliwia sterowanie inteligentnym oświetleniem na wiele sposobów. Umożliwia regulację światła za pomocą smartfona, głosu, pilota WiZ lub przy użyciu istniejącego przełącznika ściennego do przełączania między dwoma ulubionymi trybami. Współpracuje z Google Home, Alexa i skrótami Siri.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały
Materiał: Plastik

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 20 rok
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
Liczba cykli pracy: 20 000
Nominalny okres eksploatacji: 20 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
Wbudowane źródło światła LED: Tak
Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80
Temperatura barwowa: 2700-6500 K
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 111

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia
Jadalnia Salon Pokój dziecięcy

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 110 mA

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.9
Zasilanie: 220-240 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 1,4 kg
Całkowita wysokość: 23 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Średnica: 430 mm
Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 2450
Technologia źródła światła: LED
Barwa światła: Regulowane białe światło
Źródło światła w zestawie: 22
Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
Klasa ochronności: Klasa II –
Podwójna izolacja

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt: 8719514554931
Waga netto: 1,25 kg
Waga brutto: 1,43 kg
Wysokość: 43 cm
Długość: 2,8 cm
Szerokość: 42,5 cm