

Superslim Ceiling 32 W

WiZ Super Slim zapewnia światło dopasowane do Twoich codziennych potrzeb. Duża, okrągła powierzchnia świetlna zalewa pokój chłodnym niebieskim światłem, które poprawia czujność i ułatwia koncentrację i ściemnia się do miękkiej, ciepłej barwy, pomagając się zrelaksować.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Regulowany odcień białego światła
- Wymiary: Ø550
- IP20/Plastik/biała




Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Monitoruj zużycie energii

W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów dziennych i tygodniowych możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.



Zaprojektuj idealną aranżację świetlną

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną nastrój.



Inteligentne światła można przyciemniać nawet bez ściemniacza

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfona, akcesorium sterującego WiZ lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.



Steruj inteligentnym oświetleniem tak, jak lubisz

WiZ umożliwia sterowanie inteligentnym oświetleniem na wiele sposobów. Umożliwia regulację światła za pomocą smartfona, głosu, pilota WiZ lub przy użyciu istniejącego przełącznika ściennego do przełączania między dwoma ulubionymi trybami. Współpracuje z Google Home, Alexa i skrótami Siri.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: Okrągły

Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały

Materiał: Plastik

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 20 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 20 000

Nominalny okres eksploatacji: 20 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

FUNKCJA PRZYCIEMNIANIA

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Energia słoneczna: Nie

Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Energia słoneczna: Nie

Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Niezmienna barwa światła: 6 SDCM

Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80

Temperatura barwowa: 2700-6500 K

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 118

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia

Jadalnia Salon Pokój dziecięcy

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 155 mA

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.9

Zasilanie: 220-240 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 2,3 kg

Całkowita wysokość: 28 mm

Całkowita długość: 550 mm

Całkowita szerokość: 550 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Średnica: 550 mm

Łączna moc strumienia świetlnego

oprawy w lumenach: 3800

Technologia źródła światła: LED

Barwa światła: Regulowane białe światło

Źródło światła w zestawie: 32

Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców

Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skróty

Siri Shortcut

Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8719514554979

Waga netto: 2 kg

Waga brutto: 2,3 kg

Wysokość: 55 cm

Długość: 3,2 cm

Szerokość: 54,5 cm