



WiZ Lampa podłużna gradient 2 szt

Wprowadź do swojej przestrzeni żywe, zmieniające się kolory dzięki lampom WiZ gradient (2 szt). Ciesz się technologią RGBIC, która umożliwia wyświetlanie wielu kolorów jednocześnie. Ustaw je poziomo, pionowo lub za telewizorem, aby stworzyć idealny nastrój. Gotowe sceny pozwalają przełączać się między dynamicznym, statycznym lub spersonalizowanym oświetleniem. Możesz także zsynchronizować światła z muzyką lub ekranem telewizora (wymagany HDMI Sync Box).


NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Wiele kolorów jednocześnie
- Umieść gdzie chcesz
- Synchronizuj z TV (wymagany Sync Box)




Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.



Używaj tak, jak chcesz i tam, gdzie chcesz

Umieść lampy gradient poziomo lub pionowo na szafce RTV albo biurku, lub zamontuj je za telewizorem/monitorem za pomocą magnetycznych uchwytów z tyłu. Dzięki możliwości obrotu o 100° możesz rozprzecznić światło tworząc idealną atmosferę.



Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonałą nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



Zsynchronizuj światła z muzyką

Zanurz się w rytmie dzięki naszej funkcji synchronizacji z muzyką. Bez wysiłku synchronizuj światła ze swoimi ulubionymi utworami. Pamiętaj tylko, aby trzymać swoje urządzenie mobilne blisko głośnika, aby uzyskać doskonałą harmonię między dźwiękiem a światłem.



Oświetlenie przestrzenne

Zsynchronizuj oświetlenie z muzyką i obrazem za pomocą HDMI Sync Box. Zsynchronizuj oświetlenie z muzyką i obrazem za pomocą HDMI Sync Box, aby wnieść rozrywkę na wyższy poziom. Idealne do filmów i gier — funkcja Sync tworzy wciągającą, kinową atmosferę, która ożywia Twoje treści.



Statyczne i dynamiczne tryby oświetlenia poprawiające nastrój

Wybieraj spośród milionów kolorów lub z zestawu trybów oświetlenia, które dla Ciebie zaprojektowaliśmy. Dzięki tak dużej liczbie opcji możesz wnieść magię do wszystkich świąt, przyjęć, intymnych spotkań i sytuacji codziennych!

DANE TECHNICZNE

GENERAL

Kolor kabla: czarny

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Czarny

Materiał: Plastik

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 50 000

Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Wyłącznik na przewodzie: Tak

Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Energia słoneczna: Nie

Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): -

Temperatura barwowa: NA

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia
Jadalnia Salon Pokój dziecięcy

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 49 mA

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.7

Zasilanie: 220-240 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,545 kg

Całkowita wysokość: 50,4 mm

Całkowita długość: 318 mm

Całkowita szerokość: 90 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Łączna moc strumienia świetlnego

oprawy w lumenach: NA

Technologia źródła światła: LED

Barwa światła: Kolorowe światło

gradientowe (RGBIC)

Źródło światła w zestawie: 8.2

Kod IP: IP20 | Ochrona przed

odciskami palców

Klasa ochronności: Klasa II –

Podwójna izolacja

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji

oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skróty

Siri Shortcut

Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8719514865211

Waga netto: 0,55 kg

Waga brutto: 0,81 kg

Wysokość: 17,1 cm

Długość: 7,4 cm

Szerokość: 41,3 cm