




Lampa podłogowa gradient

Odmień swoją przestrzeń dzięki podłogowej lampie WiZ gradient. Ciesz się technologią RGBIC, która tworzy zachwycające, wielokolorowe efekty, wypełniając pomieszczenie światłem. Jej elegancki, minimalistyczny design pasuje do każdego wnętrza, a wstępnie zaprogramowane scen umożliwiają wybór między dynamicznymi animacjami a łagodnym, statycznym światłem. Możesz nawet sprawić, by światło pulsowało w rytm muzyki lub dopasować kolory do obrazu z telewizora (wymagany Sync Box HDMI).


NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Wiele kolorów jednocześnie
- Smukły i minimalistyczny design
- Synchronizuj z TV (wymagany Sync Box)



Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.




Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.




Zsynchronizuj światła z muzyką

Zanurz się w rytmie dzięki naszej funkcji synchronizacji z muzyką. Bez wysiłku zsynchronizuj światła ze swoimi ulubionymi utworami. Pamiętaj tylko, aby trzymać swoje urządzenie mobilne blisko głośnika, aby uzyskać doskonałą harmonię między dźwiękiem a światłem.



Oświetlenie przestrzenne

Zsynchronizuj oświetlenie z muzyką i obrazem za pomocą HDMI Sync Box. Zsynchronizuj oświetlenie z muzyką i obrazem za pomocą HDMI Sync Box, aby wnieść rozrywkę na wyższy poziom. Idealne do filmów i gier — funkcja Sync tworzy wciągającą, kinową atmosferę, która ożywia Twoje treści.



Statyczne i dynamiczne tryby oświetlenia poprawiające nastrój

Wybieraj spośród milionów kolorów lub z zestawu trybów oświetlenia, które dla Ciebie zaprojektowaliśmy. Dzięki tak dużej liczbie opcji możesz wnieść magię do wszystkich świąt, przyjęć, intymnych spotkań i sytuacji codziennych!



Zachwycający efekt płynnego gradientu

Odkryj piękno oświetlenia gradientowego, w którym płynne przejścia między różnymi kolorami tworzą hipnotyzujący efekt. Wprowadź energię do każdego pomieszczenia dzięki temu dynamicznemu designowi.

DANE TECHNICZNE

NULL

Kolor kabla: czarny

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Czarny

Materiał: Aluminium

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 50 000

Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu

regulatora przyciemniania : Tak

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Wyłącznik na przewodzie: Nie

Pilot zdalnego sterowania w zestawie:

Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): -

Temperatura barwowa: NA

Czas rozświetlania do osiągnięcia

60% maksymalnego strumienia

światła: 2

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia

Jadalnia Salon Pokój dziecięcy

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła:

58 mA

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.7

Zasilanie: 220-240 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 1,347 kg

Całkowita długość: 1 355 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Średnica: 90 mm

Łączna moc strumienia świetlnego

oprawy w lumenach: NA

Barwa światła: Kolorowe światło

gradientowe (RGBIC)

Źródło światła w zestawie: 9.7

Kod IP: IP20 | Ochrona przed

odciskami palców

Klasa ochronności: Klasa II –

Podwójna izolacja

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji

oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skróty

Siri Shortcut

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8719514865273

Waga netto: 1,33 kg

Waga brutto: 3,01 kg

Wysokość: 14,8 cm

Długość: 143,4 cm

Szerokość: 14,3 cm