

Taśma LED 4 m



Nasze 4-metrowe taśmy LED RGBIC idealnie dopasują się do średnich pomieszczeń i nadadzą im wyjątkowego charakteru dzięki ponad 16 milionom żywych kolorów. Wyjdź poza jednolite kolory dzięki indywidualnie sterowanym pełnokolorowym segmentom, które umożliwiają stworzenie oszałamiających efektów, takich jak tęcza, przejścia kolorystyczne i migotanie. Przyklej elastyczną taśmę w dowolnym miejscu i steruj światłem za pomocą intuicyjnej aplikacji WiZ, wykorzystując istniejącą sieć Wi-Fi. Statyczne i dynamiczne tryby oświetlenia, inteligentne przyciemnianie i możliwość tworzenia harmonogramów daje pełną kontrolę nad całym systemem oświetlenia, nawet gdy jesteś z dala od domu. Działają z Google Home, Amazon Alexa i Apple HomeKit, zapewniając wyjątkową łatwość użytkowania.


NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Pełna gama kolorów
- IP20/Plastik



Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączenia światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



Zsynchronizuj światła z muzyką

Zanurz się w rytmie dzięki naszej funkcji synchronizacji z muzyką. Bez wysiłku zsynchronizuj światła ze swoimi ulubionymi utworami. Pamiętaj tylko, aby trzymać swoje urządzenie mobilne blisko głośnika, aby uzyskać doskonałą harmonię między dźwiękiem a światłem.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały
Materiał: Plastik

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
Liczba cykli pracy: 50 000
Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
Wbudowane źródło światła LED: Tak
Wyłącznik na przewodzie: Tak
Zasilacz w zestawie: Tak
Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): -
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Nastrój

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 70 mA

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.7
Zasilanie: 220-240 V
Moc: 10,2

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,18 kg
Całkowita wysokość: 0,21 mm
Całkowita długość: 400 mm
Całkowita szerokość: 1 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: NA
Technologia źródła światła: LED
Barwa światła: Kolorowe światło gradientowe (RGBIC)
Źródło światła w zestawie: 12
Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
Klasa ochronności: Klasa II –
Podwójna izolacja

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt: 8719514866553
Waga netto: 0,18 kg
Waga brutto: 0,27 kg
Wysokość: 16,7 cm
Długość: 8,2 cm
Szerokość: 13,9 cm