

PHILIPS

Taśma LED RGBICWW,
3 m, Type C

Oświetlenie Smart LED

Wielokolorowe efekty świetlne

Regulowane białe światło

Opcja przycięcia i łatwa
instalacja



8719514866676



Żywe kolory, jasna biel

Odmienia przestrzeń żywymi, wielokolorowymi efektami – od dynamicznej tęczy, przez łagodne przejścia kolorów, po migoczące wzory – z równą jasnością na całej długości. Łatwa konfiguracja w aplikacji WiZ, pełna zgodność ze wszystkimi produktami Connected by WiZ oraz certyfikat Matter zapewniający płynną integrację z asystentami inteligentnego domu, takimi jak Alexa, Apple Home i Google Home.

Łatwa konfiguracja

- Najprostsza możliwa konfiguracja
- Łatwa instalacja

Inteligentne funkcje

- Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów
- Wykrywanie ruchu SpaceSense

Urządzenia smart

- Certyfikat Matter

Tryby światła

- Odmień dom światłem
- Gotowe tryby światła dla większej wygody

Zalety

Najprostsza możliwa konfiguracja



1. Pobierz aplikację WiZ2. Włącz światło3. Połącz światło z siecią Wi-Fi

Łatwa instalacja



Wygina się i przycina tak, aby dopasować ją do każdej przestrzeni. Dwustronna taśma samoprzylepna i akcesoria montażowe ułatwiają stabilne mocowanie.

Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyjściem do domu i wyłączanie go, gdy jest niepotrzebne.

Wykrywanie ruchu SpaceSense



Zamienia światła w czujniki ruchu dzięki zintegrowanej technologii SpaceSense, dzięki czemu włączają się automatycznie po wejściu do pomieszczenia. Wystarczą co najmniej dwa światła lub urządzenia Connected by WiZ.

Certyfikat Matter



Sterowanie na swój sposób z użyciem preferowanego asystenta inteligentnego domu — zgodność z Matter zapewnia płynną integrację z Alexa, Google Home i Apple Home.

Odmień dom światłem



Kolorowe oświetlenie nastrojowe do salonu i pokoju grają lub jasne białe światło na blatach kuchennych.

Gotowe tryby światła dla większej wygody



Dopasowanie oświetlenia do nastroju i aktywności dzięki trybom białego światła, takim jak Daylight, Cozy i Focus. Wyraziste gradienty kolorów dzięki pełnym barw trybom, takim jak Party i Sunset.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Ściemnialna: Tak

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 15 000
- Zakres temperatury otoczenia: Od -10°C do +40°C
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wybierz kolor: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Wyłącznik na przewodzie: Nie
- Zasilacz w zestawie: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥80
- Temperatura barwowa: 2700/6500
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 95

Girlanda/taśma oświetleniowa

- Możliwość przedłużenia: Nie

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Salon, Pokój dziecięcy, Pokój rozrywkowy

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 85 mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.75
- Zasilanie: 220–240 V
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 11

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,238 kg
- Całkowita wysokość: 0,25 mm
- Całkowita długość: 300 mm
- Całkowita szerokość: 1 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50/60
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1100
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Kolorowe światło gradientowe i światło białe (RGBICW)
- Źródło światła w zestawie: 13
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja

Źródło światła

- Wygląd: NA
- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Zgodne systemy operacyjne: iOS, Android
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514866676
- Waga netto: 0,24 kg
- Waga brutto: 0,32 kg
- Wysokość: 16,7 cm
- Długość: 8,2 cm
- Szerokość: 13,9 cm



Data wydania:
2026-07-04
Wersja: 0.259

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.