

# PHILIPS

## Montaż naścienny

### ProjectLine

Okrągły kształt

naturalne światło białe 4000 K

1400 lm

Zintegrowany czujnik ruchu



8719514954328



## Profesjonalna jakość dla Twojego projektu

Energooszczędne kinkiety LED o profesjonalnej jakości (do montażu wewnątrz pomieszczeń). Uchwyt ścienny ProjectLine ułatwia oszczędzanie energii i może go montować zarówno w ścianie, jak i na suficie. Jest wyposażony we wbudowany czujnik ruchu i zapewnia naturalne światło białe, dzięki czemu świetnie pasuje do korytarzy, (publicznych) wejść, werand, klatek schodowych i jako oświetlenie bezpieczeństwa.

### Rozwiązanie przyjazne dla środowiska

- Oszczędzaj energię od momentu włączenia lampy

### Wybierz wysokiej jakości światło

- Możesz zaufać informacjom, które widzisz na opakowaniu Philips

### Trwałość

- Długa trwałość — do 35 000 godzin

# Zalety

## Energooszczędne

Wszystkie energooszczędne produkty Philips oszczędzają energię od momentu ich włączenia. W ciągu całego okresu eksploatacji zużywają mniej kW, co przekłada się na niższe rachunki. Poziom oszczędności energii różni się w zależności od typu żarówki i technologii.

## Niezawodna jakość

Philips dotrzymuje obietnic dotyczących wydajności lamp. Nasze produkty posiadają dokładnie takie parametry, jakie widnieją na opakowaniach: strumień świetlny, okres eksploatacji i moc.

## Długa trwałość — do 35 000 godzin

Technologia LED firmy Philips wydłuża okres eksploatacji produktu do 35 000 godzin.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: PCV
- Wykończenie klosza/soczewki: Opalizowany
- Materiał klosza/soczewki: poliwęglan

## Trwałość

- Zakres temperatury otoczenia: Od -20°C do +40°C

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Tolerancja strumienia świetlnego: +/-10%
- Kod barwy: 840 neutralna biel
- Stały strumień świetlny: Nie
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 4000
- Początkowa chromatyczność: (0.38,0.38) SDCM <6
- Wymienne źródło światła: Nie
- Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej: 110°
- Strumień Świetlny: 1 400
- Maksymalny poziom przyciemnienia: Nie dotyczy
- Materiał optyki: poliwęglan
- Typ optyki: Szeroki rozsył światła
- Wydajność w temperaturze otoczenia Tq: 25 °C
- Nasycony czerwony (R9): <50
- Wartość efektu stroboskopowego (SVM): 1,6
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 90
- Zunifikowany wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN: Not applicable

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio, Hotel, Restauracje
- Dodatkowe cechy: ProjectLine, Wodoodporne

**Inne właściwości**

- Znak CE: Tak
- Zgodność z normą UE RoHS: Tak
- Ryzyko fotobiologiczne: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego: 0,2 m

**Moc**

- Napięcie wejściowe: 220 do 240
- Prąd rozruchowy: 8
- Czas rozruchu: 1,2
- Współczynnik mocy (ułamek): 0.7

**Zużycie energii**

- Moc: 15
- Tolerancja zużycia energii: +/-10%

**Wymiary i waga produktu**

- Całkowita wysokość: 66

**Serwis**

- Gwarancja: 3 lata

**Dane techniczne**

- Średnica: 183 mm
- Technologia źródła światła: LED
- Kod IP: IP54 | Pyłoodporne i odporne na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Połączenie: Blokowa złączka śrubowa 2-biegunowa
- Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 35 000 godz.: 5
- Z możliwością przyciemniania: Nie
- Zasilacz/moduł zasilający/transformatork: -
- W zestawie sterownik: Tak
- Oznaczenie palności: Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
- Wartość migotania (PstLM): 1
- Test rozżarzonego drutem: Temperatura 650°C, czas 30 s
- Częstotliwość linii: 50 or 60
- Mech. kod ochrony przed uderzeniami: IK06 | 1 J
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego: 1 jednostka
- Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B: 10
- Nadaje się do losowego przełączania: Tak

**Źródło światła**

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

**Obsługiwane wersje**

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8719514954328
- Waga netto: 0,41 kg
- Waga brutto: 0,46 kg
- Wysokość: 7,2 cm
- Długość: 18,4 cm
- Szerokość: 18,4 cm



Data wydania: 2026-04-15  
Wersja: 0.331

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)