

## Panel sufitowy 36 W prostokątny

Elegancki prostokątny panel oświetleniowy można stosować do uzyskania efektu ciepłego i zimnego światła. Panel jest łatwy do zainstalowania, posiada funkcję przyciemniania i pasuje również do wnętrza w stylu nowoczesnym.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Regulowany odcień białego światła
- Wymiary: 1195 x 295 mm
- IP20/Plastik/biała



## Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!




## Monitoruj zużycie energii

W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów o dziennych i tygodniowych zużyciu możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.



## Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.




## Zaprojektuj idealną aranżację świetlną

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.



## Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną atmosferę.



## Inteligentne światła można przyciemniać nawet bez ściemniacza

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfonu, akcesorium sterującego WiZ lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.

## DANE TECHNICZNE

### WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz  
Ściemnialna: Tak

### STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały  
Materiał: Metal Plastik

### TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 20 rok  
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%  
Liczba cykli pracy: 20 000  
Nominalny okres eksploatacji: 20 000

### DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak  
Wbudowane źródło światła LED: Tak  
Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie  
Energia słoneczna: Nie  
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

### WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI):  $\geq 80$   
Temperatura barwowa: 2700-6500 K  
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2  
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 94

### RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia  
Jadalnia Salon Pokój dziecięcy

### INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 190 mA

### ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.9  
Zasilanie: 220-240 V

### WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 2,65 kg  
Całkowita wysokość: 40 mm  
Całkowita długość: 1 195 mm  
Całkowita szerokość: 295 mm

### SERWIS

Gwarancja: 2 lata

### DANE TECHNICZNE

Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 3400  
Technologia źródła światła: LED  
Barwa światła: Regulowane białe światło  
Źródło światła w zestawie: 36  
Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców  
Klasa ochronności: Klasa II –  
Podwójna izolacja

### ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

### OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date  
Maks. liczba akcesoriów: 9999  
Protokół komunikacyjny: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)  
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut  
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

### WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt: 8720169071391  
Waga netto: 2,64 kg  
Waga brutto: 3,35 kg  
Wysokość: 31,7 cm  
Długość: 6 cm  
Szerokość: 121,1 cm