




## Dodatkowe słupki

Aby rozbudować już istniejącą instalację, po prostu podłącz do niej kolejne zewnętrzne słupki WiZ. Oprawy niskonapięciowe są łatwe i bezpieczne w montażu. Ustawiaj i przestawiaj je tak, jak chcesz, bez żadnego dodatkowego okablowania. Korzystaj z istniejącej sieci Wi-Fi, aby sterować oświetleniem za pomocą głosu lub aplikacji WiZ.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Pełna gama kolorów
- Niskonapięciowe
- Do instalacji na zewnątrz



## **Błyskawiczna konfiguracja całego inteligentnego oświetlenia**

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do wszystkich inteligentnych funkcji, po prostu podłączając nowe światła do istniejącej sieci Wi-Fi. Możesz sterować światłami, gdy jesteś poza domem, i konfigurować harmonogramy tak, aby móc automatycznie je włączać i wyłączać. Wszystko to bez konieczności instalowania dodatkowego sprzętu. Zadbaj o to, aby sterownik był w zasięgu sieci Wi-Fi, a wszystkie połączone światła będą w pełni sterowalne nawet poza zasięgiem sieci Wi-Fi.



## **Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter**

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.



## **Zawsze czuj się bezpiecznie dzięki zautomatyzowanym światłom zewnętrznym**

Zaplanuj włączanie światel zewnętrznych codziennie przed powrotem do domu, aby wyraźnie widzieć otoczenie i czuć się bezpiecznie. Ustaw światła tak, aby wyłączały się automatycznie rano lub wtedy, gdy nie są potrzebne, i oszczędzaj energię.



## **Upiększ swój ogród, używając milionów kolorów i dynamicznych trybów oświetlenia**

Wybieraj spośród milionów jasnych barw, od energetyzującej jasnej bieli po łagodną, ciepłą biel i stwórz najlepszą atmosferę do zajęć na świeżym powietrzu. Lub po prostu zastosuj wstępnie ustawiony dynamiczny tryb oświetlenia, taki jak Ocean, Las lub Impreza, aby stworzyć niesamowitą atmosferę i zapewnić lepszy nastrój.



## **Technologia niskonapięciowa i łatwa instalacja**

Zaprojektowane i przystosowane do montażu na zewnątrz! Nie potrzeba żadnego skomplikowanego prowadzenia przewodów ani specjalnego montażu — oprawy działają od razu po podłączeniu. A jeśli zechcesz zmienić umiejscowienie źródła światła, wystarczy po prostu odkręcić adapter i przenieść go gdzie indziej.



## **Ustaw inny kolor dla każdego punktu świetlnego i zbuduj wspaniały nastrój**

Zmienność dynamicznych trybów oświetlenia tworzy fantastyczny nastrój. Każdemu punktowi świetlnemu można łatwo przypisać inny kolor. Łącząc ze sobą miliony barw światła lub różne tryby oświetlenia, stworzysz niepowtarzalne efekty wizualne dopasowane do Twojej osobowości.

## DANE TECHNICZNE

### WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem:  
Zewnętrzne  
Kształt lampy: Okrągły  
Ściemnialna: Tak

### STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Czarny  
Materiał: Metal Plastik

### TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok  
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%  
Liczba cykli pracy: 50 000  
Nominalny okres eksploatacji: 25 000

### DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak  
Wbudowane źródło światła LED: Tak  
Diody LED w zestawie: Tak  
Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie  
Energia słoneczna: Nie  
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

### WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Nieziemna barwa światła: 7 SDCM  
Wskaźnik oddawania barw (CRI):  $\geq 80$   
Temperatura barwowa: 2700-5000 K  
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2  
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 88

### RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Balkon  
Ogród

### INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 300 mA

### ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie: 12 V

### WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 1 kg  
Całkowita wysokość: 518 mm  
Całkowita długość: 108,5 mm  
Całkowita szerokość: 108,5 mm

### SERWIS

Gwarancja: 2 lata

### DANE TECHNICZNE

Moc strumienia świetlnego dołączonego źródła światła w lumenach: 400  
Średnica: 108,5 mm  
Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 320  
Technologia źródła światła: LED  
Barwa światła: Kolorowe i białe światło (RGBW)  
Źródło światła w zestawie: 3.6  
Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 3,6  
Kod IP: IP65 | Pyłoszczelne, strugoodporne  
Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie  
Wymienne źródło światła: Nie  
Liczba źródeł światła: 1

### ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

### OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date  
Maks. liczba akcesoriów: 9999  
Protokół komunikacyjny: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)  
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut  
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)



#### WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8720169071858

Waga netto: 1 kg

Waga brutto: 1,26 kg

Wysokość: 15,3 cm

Długość: 55,9 cm

Szerokość: 14 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.