



Kinkiet zewnętrzny z kamerą

Co się tam dzieje? Nie daj się zaskoczyć ciemnościom, dzięki inteligentnemu kinkietowi zewnętrznemu WiZ ze zintegrowaną kamerą. Światło naszego odpornego na warunki atmosferyczne kinkietu z kamerą włącza się po wykryciu ruchu, co pozwala zaskoczyć potencjalnych intruzów lub pomóc Ci wygodnie wejść do domu po zapadnięciu zmroku.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Wbudowana kamera
- Do instalacji na zewnątrz
- Pełna gama kolorów




Upiększ swój ogród, używając milionów kolorów i dynamicznych trybów oświetlenia

Wybieraj spośród milionów jasnych barw, od energetyzującej jasnej bieli po łagodną, ciepłą biel i stwórz najlepszą atmosferę do zajęć na świeżym powietrzu. Lub po prostu zastosuj wstępnie ustawiony dynamiczny tryb oświetlenia, taki jak Ocean, Las lub Impreza, aby stworzyć niesamowitą atmosferę i zapewnić lepszy nastrój.




Na bieżąco otrzymuj powiadomienia w przypadku wykrycia ruchu lub dźwięku

Kamera zewnętrzna WiZ automatycznie powiadamia Cię, gdy na zewnątrz domu wykryty zostanie ruch lub dźwięk. Ciesz się spokojem ducha, nawet gdy jesteś poza domem!




Obserwuj aktywność na zewnątrz domu

Funkcja transmisji na żywo z kamery zewnętrznej WiZ pozwoli Ci monitorować teren na zewnątrz swojego domu w czasie rzeczywistym i z dowolnego miejsca. Nie musisz się martwić, przebywając poza domem! Możliwość przeglądania automatycznych powiadomień o zdarzeniach, obserwowania transmisji wideo na żywo i zapobiegania fałszywym alarmom zadbają o Twój spokój.



Włączaj światła automatycznie po wykryciu ruchu

Lampa kamery zewnętrznej WiZ włącza się automatycznie po wykryciu ruchu, dzięki czemu możesz zobaczyć drogę do domu w nocy i powstrzymać potencjalnych intruzów.



Wbudowany głośnik i mikrofon

Komunikuj się bezpośrednio z osobą przebywającą w pobliżu kamery podczas transmisji na żywo. Wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiają łatwą, zdalną rozmowę z rodziną. Można też użyć tej funkcji, aby ostrzec nieproszonych gości.



Świetna skuteczność podczas użytkowania na zewnątrz (IP44)

Ta lampa zewnętrzna WiZ została poddana rygorystycznym testom sprawdzającym, czy faktycznie nadaje się do użytkowania na otwartym powietrzu. Szczególnie zadbano o jej odporność na różne warunki pogodowe sięgające od intensywnego słońca po ulewny deszcz.

DANE TECHNICZNE

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Czarny
Materiał: Metal

TRWAŁOŚĆ

Nominalny okres eksploatacji: 25 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
Wbudowane źródło światła LED: Tak
Diody LED w zestawie: Tak
Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80
Temperatura barwowa: 2700 K
Strumień Świetlny: 1 250

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Balkon
Ogród
Space Sense: Tak

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie: 5 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 1,5 kg
Długość przewodu: 240
Odległość od wgłębienia: 2 000 mm
Całkowita wysokość: 375 mm
Całkowita długość: 167 mm
Całkowita szerokość: 115 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Technologia źródła światła: LED
Barwa światła: Kolorowe i białe światło (RGBW)
Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: E
Źródło światła w zestawie: 10.5
Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
Wymienne źródło światła: Nie
Z możliwością przyciemniania: Bezprzewodowe ściemnianie — nie do użytku ze ściemniaczem
Liczba źródeł światła: 1
Kamera z czujnikiem obrazu: No
Pole widzenia obiektywu kamery (stopnie): 120
Zoom cyfrowy kamery: Nie

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

KAMERA

Maks. rozdzielczość wideo: 1080P
Tryby wideo: 1080P
Funkcje wideo: 30FPS
Wykrywanie ruchu: Wykrywanie ruchu, ludzi i dźwięku
Night Vision: Tak, z podczerwienią LED
Wodoszczelność: Tak
Mikrofon: Tak
Audio: Dwukierunkowe połączenie audio
Networking: WPA2 WPA3
Temperatura pracy: Od -20°C do 45°C
Protokół łączności: Wi-Fi (2,4 GHz)
Alarm dźwiękowy: Nie
Rozmowa dwukierunkowa: Tak
Sposób przechowywania: Przechowywanie danych lokalnie i w chmurze (subskrypcja)

OBŚLUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Skróty Siri Shortcut



WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8720169072114

Waga netto: 1,47 kg

Waga brutto: 1,98 kg

Wysokość: 44,5 cm

Długość: 23 cm

Szerokość: 19 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.