

# WiZ



## Przezroczysta żarówka LED z widocznym spiralnym żarnikiem 40 W A60 E27



Dzięki tym kolorowym żarówkom żarnikowym WiZ z możliwością przyciemniania standard oznacza dziś znacznie więcej niż kiedyś. Żarówki te są dekoracyjne nawet wtedy, gdy światło jest wyłączone, a po jego włączeniu wyglądają wręcz czarująco. Miliony kolorów i odcieni światła białego, od ciepłych po chłodne, a wszystko to w żarówce o tradycyjnym i lubianym kształcie. Ciesz się klasycznym wyglądem tradycyjnych żarówek żarnikowych w estetyce vintage, czerpiąc jednocześnie korzyści z energooszczędnej technologii LED. Oczywiście żarówkami tymi można sterować za pośrednictwem Wi-Fi, przy użyciu aplikacji WiZ, pilota WiZ lub głosu.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z pełną gamą kolorów
- Do 470 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu



## Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



## Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.



## Zaprojektuj idealną aranżację świetlną

Łącz różne tryby światel białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.



## Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



## Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.



## Steruj inteligentnym oświetleniem tak, jak lubisz

WiZ umożliwia sterowanie inteligentnym oświetleniem na wiele sposobów. Umożliwia regulację światel za pomocą smartfona, głosu, pilota WiZ lub przy użyciu istniejącego przełącznika ściennego do przełączania między dwoma ulubionymi trybami. Współpracuje z Google Home, Alexą i skrótami Siri.

## DANE TECHNICZNE

### WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: A60

Gniazdo: E27

Typ szkła: Przezroczyste

Ściemnialna: Tak

### WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Waga: 0,045 kg

### TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 20 000

Nominalny okres eksploatacji: 15 000

### DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Energia słoneczna: Nie

Ciepła poświata i możliwość

przyciemniania światła: Nie

### WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Niezmienna barwa światła: 6 SDCM

Wskaźnik oddawania barw (CRI):  $\geq 80$

Temperatura barwowa: 2200-6500 K

Kategoria barwy światła: Kolorowa

Nominalny strumień świetlny: 470 lm

Czas rozświetlania:  $< 0.5$  s

Czas rozświetlania do osiągnięcia

60% maksymalnego strumienia

światła: natychmiastowe rozświetlenie

Skuteczność świetlna (znamionowa)

(Nom): 74

### INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 47 mA

### INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8720169072176

EAN: 872016907217600

Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 40W A60

E27 822-65 RGB CL 1PF

### ZUŻYCIĘ ENERGII

Współczynnik mocy: 0.5

Zasilanie: 220-240 V

Odpowiednik w watach: 40 W

Etykieta Efektywności Energetycznej

(EEL): G

Moc: 6,3 W

Zużycie energii elektrycznej w kWh/

1000 h: 7

### WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Całkowita wysokość: 108 mm

Całkowita długość: 108 mm

Całkowita szerokość: 60 mm

### WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 15 000

Znamionowy strumień świetlny: 470

lm

Moc znamionowa: 6.3 W

### DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60

Technologia źródła światła: LED

Numer rejestracji EPREL: 1901104

Wartość referencyjna pomiaru

strumienia: Sphere

### ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

### OBŚLUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum

of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skróty

Siri Shortcut

Funkcjonalność Matter: Via 3rd party

hubs (Wi-Fi)

### WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8720169072176

Waga netto: 0,05 kg

Waga brutto: 0,09 kg

Wysokość: 16 cm

Długość: 7 cm

Szerokość: 7 cm