

WIZ



Kula 12,5 W (odp. 75 W) E27



Kolorowa żarówka WiZ LED w kształcie kuli zapewnia inteligentne oświetlenie na co dzień. Użyj jej w dowolnej lampie podłogowej lub wiszącej, by stworzyć idealną atmosferę za pomocą 16 milionów kolorów oraz ciepłego i zimnego światła białego. Możesz ustawić harmonogramy włączania i wyłączania światła zgodnie z codzienną lub tygodniową rutyną, sterować oświetleniem za pomocą smartfona lub głosu, a także mieć zdalny dostęp do światła nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Światła WiZ łączą się istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymagają dodatkowego sprzętu.


NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z pełną gamą kolorów
- Do 1055 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu



Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!




Monitoruj zużycie energii

W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów o dziennych i tygodniowych zużyciu możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.



Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.



Zaprojektuj idealną aranżację świetlną

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.



Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną atmosferę.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: G95

Gniazdo: E27

Typ szkła: Matowy

Ściemnialna: Tak

WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Waga: 0,11 kg

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 50 000

Nominalny okres eksploatacji: 25 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Energia słoneczna: Nie

Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Nieziemna barwa światła: 6 SDCM

Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80

Temperatura barwowa: 2200-6500 K

Kategoria barwy światła: Kolorowa

Nominalny strumień świetlny: 1055 lm

Czas rozświetlania: < 0.5 s

Czas rozświetlania do osiągnięcia

60% maksymalnego strumienia

światła: natychmiastowe rozświetlenie

Skuteczność świetlna (znamionowa)

(Nom): 95

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła:

75 mA

INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8720169072275

EAN: 872016907227500

Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 75W G95

E27 822-65 RGB 1PF/6

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.5

Zasilanie: 220-240 V

Odpowiednik w watach: 75 W

Etykieta Efektywności Energetycznej

(EEL): F

Moc: 11 W

Zużycie energii elektrycznej w kWh/
1000 h: 11

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Całkowita wysokość: 139 mm

Całkowita długość: 139 mm

Całkowita szerokość: 95 mm

WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 25 000

Znamionowy strumień świetlny: 1055

lm

Moc znamionowa: 11 W

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60

Technologia źródła światła: LED

Numer rejestracji EPREL: 1421112

Wartość referencyjna pomiaru

strumienia: Sphere

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji

oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum

of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skrót

Siri Shortcut

Funkcjonalność Matter: Via 3rd party

hubs (Wi-Fi)



WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8720169072275

Waga netto: 0,1 kg

Waga brutto: 0,21 kg

Wysokość: 18,5 cm

Długość: 10,5 cm

Szerokość: 10,5 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.