

## Taśma oświetleniowa Neon Flex Strip 3 m

Światło może kształtować Twój nastrój, a teraz Ty możesz zaprojektować kształt swojego oświetlenia dzięki elastycznym taśmom oświetleniowym Neon Flex firmy WiZ. Jesteśmy pewni, że dzięki 3-metrowej elastycznej taśmie oświetleniowej zdołasz zaprojektować atrakcyjne, zachwycające kształty, które upiększą każde pomieszczenie. Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą neonowych gradientowych efektów kolorystycznych. Oczywiście oświetleniem tym można sterować za pośrednictwem sieci Wi-Fi, przy użyciu aplikacji WiZ, pilota WiZ lub głośno.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Pełna gama kolorów
- Niskonapięciowe
- IP20/silikon



## Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



## Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.




## Ekskluzywny światło SpaceSense™, który włącza się po wykryciu ruchu

Technologia WiZ SpaceSense pozwala zmienić punkty oświetleniowe w czujniki ruchu. Mając w pomieszczeniu co najmniej dwie lampy WiZ, możesz aktywować funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, dzięki czemu światła będą włączać się i wyłączać automatycznie po wykryciu ruchu. To proste. To SpaceSense. To WiZ.




## Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



## Steruj inteligentnym oświetleniem tak, jak lubisz

WiZ umożliwia sterowanie inteligentnym oświetleniem na wiele sposobów. Umożliwia regulację światła za pomocą smartfona, głosu, pilota WiZ lub przy użyciu istniejącego przełącznika ściennego do przełączania między dwoma ulubionymi trybami. Współpracuje z Google Home, Alexą i skrótami Siri.



## Cieniowane kolory w obrębie jednej taśmy oświetleniowej

Wprowadź odpowiedni nastrój za pomocą elastycznych taśm oświetleniowych, które oferują efekt cieniowania kolorów. Dynamiczne tryby światła pozwalają stworzyć odpowiednią atmosferę, upiększając każde pomieszczenie.

## DANE TECHNICZNE

### WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz  
Ściemnialna: Tak

### STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały  
Materiał: Plastik

### TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok  
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%  
Liczba cykli pracy: 50 000  
Nominalny okres eksploatacji: 15 000

### DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak  
Wbudowane źródło światła LED: Tak  
Wyłącznik na przewodzie: Tak  
Zasilacz w zestawie: Tak  
Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie  
Energia słoneczna: Nie  
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

### WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): -  
Temperatura barwowa: NA  
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2

### GIRLANDA/TAŚMA OŚWIETLENIOWA

Wydajność sterownika przy pełnym obciążeniu: 80  
Pobór mocy przez sterownik w trybie czuwania: 0,25

### RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia  
Salon Pokój dziecięcy Pokój rozrywki

### INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 125 mA

### ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.7  
Zasilanie: 220-240 V  
Moc: 20

### WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,6 kg  
Całkowita wysokość: 17 mm  
Całkowita długość: 3 000 mm  
Całkowita szerokość: 10 mm

### SERWIS

Gwarancja: 2 lata

### DANE TECHNICZNE

Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: NA  
Technologia źródła światła: LED  
Barwa światła: Kolorowe światło gradientowe (RGBIC)  
Źródło światła w zestawie: 24  
Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców  
Klasa ochronności: Klasa II –  
Podwójna izolacja

### ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

### OBŚLUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date  
Maks. liczba akcesoriów: 9999  
Protokół komunikacyjny: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)  
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut  
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

### WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt: 8720169072510  
Waga netto: 0,6 kg  
Waga brutto: 0,9 kg  
Wysokość: 8,7 cm  
Długość: 22,4 cm  
Szerokość: 22,4 cm