



Superslim Ceiling 22 W

Superpłaskie eleganckie lampy sufitowe WiZ są super. Dynamiczne tryby światła w pełnej gamie kolorów cieszą zarówno podczas imprez, jak i spędzania wolnego czasu z bliskimi. Możesz też wybrać idealny odcień białego światła: chłodne światło dzienne sprzyjające koncentracji i produktywności, przytulne światło świec do relaksu lub dowolny odcień pośredni. Minimalistyczna czarna obudowa elegancko podkreśla wystrój. Ciesz się wszystkimi zaletami energooszczędnego oświetlenia LED bez odbłasków, migotania i zmęczenia oczu, sterowanego przez Wi-Fi, oczywiście za pomocą aplikacji WiZ, pilota WiZ lub Twojego głosu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Pełna gama kolorów
- Wymiary: Ø423
- IP20/Plastik/biała




Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączenia światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Monitoruj zużycie energii

W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów dziennych i tygodniowych możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.



Zaprojektuj idealną aranżację świetlną

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.




Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.



Steruj inteligentnym oświetleniem tak, jak lubisz

WiZ umożliwia sterowanie inteligentnym oświetleniem na wiele sposobów. Umożliwia regulację światła za pomocą smartfona, głosu, pilota WiZ lub przy użyciu istniejącego przełącznika ściennego do przełączania między dwoma ulubionymi trybami. Współpracuje z Google Home, Alexą i skrótami Siri.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: Okrągły

Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały

Materiał: Plastik

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu

przez 2,7 godz. dziennie): 20 rok

Współczynnik stabilności strumienia

światelnego: 70%

Liczba cykli pracy: 15 000

Nominalny okres eksploatacji: 20 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu

regulatora przyciemniania : Tak

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Pilot zdalnego sterowania w zestawie:

Nie

Energia słoneczna: Nie

Ciepła poświata i możliwość

przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Niezmienna barwa światła: 6 SDCM

Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80

Temperatura barwowa: 2200-6500 K

Czas rozświetlania do osiągnięcia

60% maksymalnego strumienia

światła: 2

Skuteczność świetlna (znamionowa)

(Nom): 118

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia

Jadalnia Salon Pokój dziecięcy

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła:

190 mA

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.5

Zasilanie: 220-240 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 1,5 kg

Całkowita wysokość: 32 mm

Całkowita długość: 423 mm

Całkowita szerokość: 423 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Średnica: 423 mm

Łączna moc strumienia świetlnego

oprawy w lumenach: 2600

Technologia źródła światła: LED

Barwa światła: Kolorowe i białe

światło (RGBW)

Źródło światła w zestawie: 22

Kod IP: IP20 | Ochrona przed

odciskami palców

Klasa ochronności: Klasa II –

Podwójna izolacja

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji

oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum

of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skrót

Siri Shortcut

Funkcjonalność Matter: Via 3rd party

hubs (Wi-Fi)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8720169072619

Waga netto: 1,4 kg

Waga brutto: 1,66 kg

Wysokość: 43 cm

Długość: 3,5 cm

Szerokość: 42,5 cm