



## Superslim Ceiling 32 W

Superpłaskie eleganckie lampy sufitowe WiZ są super. Dynamiczne tryby światła w pełnej gamie kolorów cieszą zarówno podczas imprez, jak i spędzania wolnego czasu z bliskimi. Możesz też wybrać idealny odcień białego światła: chłodne światło dzienne sprzyjające koncentracji i produktywności, przytulne światło świec do relaksu lub dowolny odcień pośredni. Minimalistyczna czarna obudowa elegancko podkreśla wystrój. Ciesz się wszystkimi zaletami energooszczędnego oświetlenia LED bez odbłasków, migotania i zmęczenia oczu, sterowanego przez Wi-Fi, oczywiście za pomocą aplikacji WiZ, pilota WiZ lub Twojego głosu.


## NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Pełna gama kolorów
- Wymiary: Ø545
- IP20/Plastik/czarna



## Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączenia światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



## Monitoruj zużycie energii

W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów dziennych i tygodniowych możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.



## Zaprojektuj idealną aranżację świetlną

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.



## Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



## Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.



## Steruj inteligentnym oświetleniem tak, jak lubisz

WiZ umożliwia sterowanie inteligentnym oświetleniem na wiele sposobów. Umożliwia regulację światła za pomocą smartfona, głosu, pilota WiZ lub przy użyciu istniejącego przełącznika ściennego do przełączania między dwoma ulubionymi trybami. Współpracuje z Google Home, Alexą i skrótami Siri.

## DANE TECHNICZNE

### WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: Okrągły

Ściemnialna: Tak

### STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Czarny

Materiał: Plastik

### TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 20 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 15 000

Nominalny okres eksploatacji: 20 000

### DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

#### FUNKCJA PRZYCIEMNIANIA

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Energia słoneczna: Nie

Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Energia słoneczna: Nie

Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

### WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Niezmienna barwa światła: 6 SDCM

Wskaźnik oddawania barw (CRI):  $\geq 80$

Temperatura barwowa: 2200-6500 K

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 117

### RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia

Jadalnia Salon Pokój dziecięcy

### INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 160 mA

### ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.9

Zasilanie: 220-240 V

### WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 2,4 kg

Całkowita wysokość: 38 mm

Całkowita długość: 545 mm

Całkowita szerokość: 545 mm

### SERWIS

Gwarancja: 2 lata

### DANE TECHNICZNE

Średnica: 545 mm

Łączna moc strumienia świetlnego

oprawy w lumenach: 3750

Technologia źródła światła: LED

Barwa światła: Kolorowe i białe

światło (RGBW)

Źródło światła w zestawie: 32

Kod IP: IP20 | Ochrona przed

odciskami palców

Klasa ochronności: Klasa II –

Podwójna izolacja

### ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji

oprogramowania: Tak

### OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum

of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skróty

Siri Shortcut

Funkcjonalność Matter: Via 3rd party

hubs (Wi-Fi)

### WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8720169072671

Waga netto: 2,2 kg

Waga brutto: 2,61 kg

Wysokość: 55 cm

Długość: 3,9 cm

Szerokość: 54,5 cm