

## Lampka biurkowa Portrait



Jedno światło, mnóstwo zastosowań! Wielofunkcyjna inteligentna lampka biurkowa WiZ Portrait oferuje podwójne strefy światła, dzięki czemu sprawdzi się idealnie jako oświetlenie zadaniowe na biurku, oświetlenie do rozmów wideo, a nawet sprzyjająca relaksowi lampka nocna. Wystarczy obrócić lampę, aby przełączyć się z oświetlenia biurka na oświetlenie do rozmów wideo. Specjalnie zaprojektowany dyfuzor generuje pierścień miękkiego światła z możliwością regulacji, dzięki któremu będziesz świetnie wyglądać online. Wbudowany czujnik jasności wykrywa poziomy światła otoczenia i automatycznie dostosowuje oświetlenie zadaniowe, aby zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długich godzin pracy. Proste i czyste linie pasują do każdego wystroju. Inteligentna lampka biurkowa Portrait dobrze współpracuje z innymi lampami w ekosystemie WiZ, zapewniając łatwe sterowanie, którego oczekujesz. Użyj aplikacji WiZ, pilota WiZmote lub własnego głosu, aby stworzyć idealną atmosferę w dowolnym miejscu w domu.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Regulowany odcień białego światła
- Automatyczna regulacja jasności
- Efekt podwójnej strefy światła



## Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!

## Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.

## Ekskluzywny światło SpaceSense™, który włącza się po wykryciu ruchu

Technologia WiZ SpaceSense pozwala zmieniać punkty oświetleniowe w czujniki ruchu. Mając w pomieszczeniu co najmniej dwie lampy WiZ, możesz aktywować funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, dzięki czemu światła będą włączać się i wyłączać automatycznie po wykryciu ruchu. To proste. To SpaceSense. To WiZ.




## Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną nastrój.



## Inteligentne światła można przyciemniać nawet bez ściemniacza

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfonu, akcesorium sterującego WiZ lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.



## Podwójne strefy światła dla momentów skupienia, połączeń wideo lub stworzenia nastroju

Podwójne strefy światła sprawiają, że lampa biurkowa WiZ Portrait jest naprawdę wielofunkcyjna. Skieruj światło na dół (w orientacji poziomej) aby uzyskać światło idealne do koncentracji lub światła skierowanego w górę, aby stworzyć nastrojową atmosferę. W orientacji pionowej użyj przedniego światła do rozmów wideo i tylnego światła, aby stworzyć nastrój. Jedna lampa, tak wiele zastosowań!

## DANE TECHNICZNE

### WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: Prostokąt

Ściemnialna: Tak

### STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały

Materiał: Plastik

### TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 50 000

Nominalny okres eksploatacji: 25 000

### DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Wyłącznik na przewodzie: Nie

Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Energia słoneczna: Nie

Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

### WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Nieziemna barwa światła: 6 SDCM

Wskaźnik oddawania barw (CRI):  $\geq 90$

Temperatura barwowa: 2700-6500 K

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia

światła: 2

Skuteczność świetlna (znamionowa)

(Nom): 60

### RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Pokój dziecięcy Pracownia

### INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła:

2000 mA

### ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie: 5 V

### WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 1,4 kg

Całkowita wysokość: 380 mm

Całkowita długość: 204 mm

Całkowita szerokość: 195 mm

### SERWIS

Gwarancja: 2 lata

### DANE TECHNICZNE

Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 600

Technologia źródła światła: LED

Barwa światła: Regulowane białe światło

Źródło światła w zestawie: 10

Kod IP: IP20 | Ochrona przed

odciskami palców

Klasa ochronności: Klasa III –

Bezpieczne, bardzo niskie napięcie

### ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji

oprogramowania: Tak

### OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date  
Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skróty

Siri Shortcut

Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

### WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8720169072695

Waga netto: 1,46 kg

Waga brutto: 1,73 kg

Wysokość: 41,5 cm

Długość: 21,3 cm

Szerokość: 24,3 cm