

WiZ





Taśma LED do zastosowań zewnętrznych 5 m

Stwórz magiczną, ekscytującą lub relaksującą atmosferę we wszystkich przestrzeniach zewnętrznych dzięki elastycznej, odpornej na warunki atmosferyczne zewnętrznej taśmie LED marki WiZ. Przekształć swój ogród, chodnik, podjazd, werandę, taras lub balkon za pomocą jednolitych linii w żywych kolorach lub różnych odcieniach światła białego — od chłodnego po przytulne. Zewnętrzne taśmy LED należą do tego samego ekosystemu WiZ, który już znasz i uwielbiasz dzięki swojemu wewnętrznemu i zewnętrznemu oświetleniu WiZ. Oznacza to, że łatwo je zainstalować i sterować nimi za pomocą aplikacji WiZ, pilota WiZmote lub głosu za pośrednictwem istniejącej domowej sieci Wi-Fi. Te elastyczne taśmy LED będą działać zarówno niezależnie, jak i razem z innymi zewnętrznymi źródłami światła WiZ, aby Twoje wspaniałe otoczenie było jeszcze piękniejsze i zachęcające niż kiedykolwiek wcześniej.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Pełna gama kolorów
- Niskonapięciowe
- IP65 (adapter IP44)/plastik



Błyskawiczna konfiguracja całego inteligentnego oświetlenia

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do wszystkich inteligentnych funkcji, po prostu podłączając nowe światła do istniejącej sieci Wi-Fi. Możesz sterować światłami, gdy jesteś poza domem, i konfigurować harmonogramy tak, aby móc automatycznie je włączać i wyłączać. Wszystko to bez konieczności instalowania dodatkowego sprzętu. Zadbaj o to, aby sterownik był w zasięgu sieci Wi-Fi, a wszystkie połączone światła będą w pełni sterowalne nawet poza zasięgiem sieci Wi-Fi.

Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.

Zawsze czuj się bezpiecznie dzięki zautomatyzowanym światłom zewnętrznym

Zaplanuj włączenie światel zewnętrznych codziennie przed powrotem do domu, aby wyraźnie widzieć otoczenie i czuć się bezpiecznie. Ustaw światła tak, aby wyłączały się automatycznie rano lub wtedy, gdy nie są potrzebne, i oszczędzaj energię.



Upiększ swój ogród, używając milionów kolorów i dynamicznych trybów oświetlenia

Wybieraj spośród milionów jasnych barw, od energetyzującej jasnej bieli po łagodną, ciepłą biel i stwórz najlepszą atmosferę do zajęć na świeżym powietrzu. Lub po prostu zastosuj wstępnie ustawiony dynamiczny tryb oświetlenia, taki jak Ocean, Las lub Impreza, aby stworzyć niesamowitą atmosferę i zapewnić lepszy nastrój.

Wodoodporna i wodoszczelna

Ta wodoodporna i wodoszczelna lampa wspaniale oświetla tereny zewnętrzne. Została wykonana z materiałów odpornych na promieniowanie ultrafioletowe, wiatr i śnieg. Przeszła rygorystyczne testy potwierdzające jej odporność na większość warunków pogodowych.

Technologia niskonapięciowa i łatwa instalacja

Zaprojektowane i przystosowane do montażu na zewnątrz! Nie potrzeba żadnego skomplikowanego prowadzenia przewodów ani specjalnego montażu — oprawy działają od razu po podłączeniu. A jeśli zechcesz zmienić umiejscowienie źródła światła, wystarczy po prostu odkręcić adapter i przenieść go gdzie indziej.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem:
Zewnętrzne
Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały
Materiał: Plastik

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
Liczba cykli pracy: 50 000
Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
Wbudowane źródło światła LED: Tak
Wyłącznik na przewodzie: Tak
Zasilacz w zestawie: Tak
Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Nieziemna barwa światła: 7 SDCM
Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80
Temperatura barwowa: 2700-5000 K
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 26

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia
Salon Pokój dziecięcy Pokój rozrywki

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 128 mA

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.5
Zasilanie: 220-240 V
Moc: 24

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 1,52 kg
Całkowita wysokość: 76 mm
Całkowita długość: 7 940 mm
Całkowita szerokość: 45 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 240
Technologia źródła światła: LED
Barwa światła: Kolorowe i białe światło (RGBW)
Źródło światła w zestawie: 24
Kod IP: IP65 (Adapter IP44)
Klasa ochronności: Klasa II –
Podwójna izolacja

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt: 8720169074859
Waga netto: 1,55 kg
Waga brutto: 1,75 kg
Wysokość: 7,6 cm
Długość: 35,6 cm
Szerokość: 35,6 cm