



Zestaw startowy do monitorowania domu

Domowy system monitoringu gotowy do pracy zaraz po wyjęciu z opakowania? Z WiZ to możliwe! Zestaw startowy WiZ do monitorowania domu obejmuje kamerę wewnętrzną WiZ i trzy światła WiZ z obsługą technologii SpaceSense — zestaw ten pozwoli Ci zwiększyć poczucie bezpieczeństwa dzięki wykrywaniu ruchu, symulowaniu obecności i automatycznemu wysyłaniu powiadomień za pośrednictwem aplikacji WiZ. Z łatwością skonfigurujesz wszystko, czego potrzeba, aby już dziś rozpocząć monitorowanie i ochronę domu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Roczny dostęp do funkcji subskrypcji HEADS-UP
- Szyfrowanie end-to-end
- 10-dniowy dostęp do zdarzeń i nagrań



Szybkie i łatwe konfigurowanie na potrzeby monitorowania domu

Zestaw zawiera stojak do postawienia na biurku i uchwyt ścienny, umożliwiając wygodne użytkowanie kamery w dowolnym miejscu. Ustaw kamerę WiZ tak, aby objąć obszar docelowy. Następnie włącz ją i połącz się z siecią Wi-Fi. To naprawdę łatwe! Skonfiguruj ustawienia kamery za pomocą aplikacji WiZ, umożliwiając monitorowanie domu, kiedy tylko zechcesz — nawet gdy jesteś poza domem.




Sprawdzanie, co dzieje się w domu

Sprawdzaj swój dom z dowolnego miejsca i o dowolnej porze dzięki funkcji strumieniowego przesyłania obrazu wideo w czasie rzeczywistym. Zapewnij sobie spokój ducha, gdy jesteś poza domem, oceniając wszystkie powiadomienia o incydentach, sprawdzając, co dzieje się w Twoim domu, i unikając fałszywych alarmów.



Użyj świateł WiZ jako alarmu lub narzędzia do symulowania obecności

Gdy jesteś na wakacjach, spraw, aby wyglądało na to, że ktoś jest w domu, automatycznie włączając i wyłączając światła WiZ, symulując obecność w domu i zniechęcając potencjalnych nieproszonych gości. Ponadto możesz ustawić miganie świateł w przypadku wykrycia incydentu, powiadamiając sąsiadów o wszelkich niepożądanych działaniach.



Zwiększ swoje poczucie bezpieczeństwa dzięki powiadomieniom o wykryciu ruchu

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia na smartfon o wykryciu przez kamerę WiZ głośnego dźwięku lub ruchu, gdy jesteś poza domem. Można także ustawić kamerę tak, aby po wykryciu aktywności automatycznie rozpoczynała nagrywanie*. * Wymagana płatna subskrypcja lub karta SD.



Zintegruj kamerę WiZ z systemem inteligentnego domu

Kamerą można sterować nie tylko z poziomu aplikacji WiZ. Użyj asystentów Amazon Alexa lub Google Assistant i przesyłaj strumieniowo obraz z kamery na obsługiwane wyświetlacze. Możliwości i funkcje różnią się w zależności od systemu.



Wyraźny obraz, w dzień i w nocy

Technologia wideo w wysokiej rozdzielczości i podczerwień (IR) pozwalają rejestrować aktywność w ciągu dnia i w nocy w polu widzenia o kącie 120°.

DANE TECHNICZNE

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały
Materiał: Plastik

TRWAŁOŚĆ

Nominalny okres eksploatacji: 25 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Wbudowane źródło światła LED: Tak
Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80
Temperatura barwowa: 2200-6500 K

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Jadalnia
Salon Pokój dziecięcy
Space Sense: Tak

ZUŻYCIĘ ENERGII

Moc: 8,5

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,4 kg
Długość przewodu: 2 500
Całkowita wysokość: 122 mm
Całkowita szerokość: 60 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Ustawienie: Naścienna i na biurko
Technologia źródła światła: LED
Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
Klasa ochronności: Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
Kamera z czujnikiem obrazu: No
Pole widzenia obiektywu kamery (stopnie): 120
Zoom cyfrowy kamery: Nie
Adapter do połączeń USB: USB-A

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Wygląd: A60
Napięcie wejściowe: 220V-240V
Moc strumienia świetlnego: Kolorowa
Strumień świetlny: 806 lm
Współczynnik mocy: 0.5
Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak
Temperatura podczas eksploatacji: Od -20°C do 45°C
Waga: 0,065
Wydajność: 94
Prąd pobierany przez źródło światła: 65

KAMERA

Maks. rozdzielczość wideo: 1080P
Tryby wideo: 1080P
Funkcje wideo: 30FPS
Wykrywanie ruchu: Wykrywanie ruchu, ludzi i dźwięku
Night Vision: Tak, z podczerwienią LED
Umiejscowienie kamery: Naścienna i na biurko
Wodoszczelność: Nie
Mikrofon: Tak
Audio: Dwukierunkowe połączenie audio
Networking: WPA2 WPA3
Temperatura pracy: Od 0°C do +40°C
Protokół łączności: Wi-Fi (2,4 GHz)
Wysokość: 3,5
Długość: 11,9
Głębokość: 6,6
Wymogi: /
Alarm dźwiękowy: Nie
Rozmowa dwukierunkowa: Tak
Sposób przechowywania: Przechowywanie danych lokalnie i w chmurze (subskrypcja)



OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Matter: Tak
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm:
Alexa Google Home Skróty Siri
Shortcut

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:
8720169075016
Waga netto: 0,4 kg
Waga brutto: 0,77 kg
Wysokość: 20,2 cm
Długość: 9,5 cm
Szerokość: 26,5 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.