



Żarówka 100 W A67 E27 x2



Kolorowa żarówka WiZ LED A67 zapewnia inteligentne oświetlenie na co dzień. Zainstaluj ją w dowolnej lampie, by stworzyć idealną atmosferę, korzystając z 16 milionów kolorów oraz ciepłego i zimnego światła białego. Możesz ustawić harmonogram włączania i wyłączania światła zgodnie z codzienną lub tygodniową rutyną, sterować oświetleniem za pomocą smartfona lub głosu, a także mieć zdalny dostęp do światła nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Światła WiZ łączą się z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymagają dodatkowego sprzętu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z pełną gamą kolorów
- Do 1521 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu



Po prostu podłącz i korzystaj. Współpracuje z istniejącą siecią Wi-Fi.

WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!




Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.

Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu.

Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.



Aktywuj urządzenia ruchem bez użycia czujnika

Technologia WiZ SpaceSense przekształca Twoje urządzenia w czujniki ruchu. Aktywuj funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, aby światła i urządzenia włączały się i wyłączały automatycznie po wykryciu ruchu. Funkcja SpaceSense zadziała, gdy w pomieszczeniu będą się znajdować co najmniej dwa urządzenia WiZ.

Monitorowanie zużycia energii

Aplikacja WiZ monitoruje pobór energii przez Twoje oświetlenie. Przejrzyj raport dzienny lub tygodniowy i mądrze zarządzaj światłami, by zoptymalizować zużycie prądu w domu.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: A67

Gniazdo: E27

Typ szkła: Matowy

Ściemnialna: Tak

WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Waga: 0,108 kg

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 50 000

Nominalny okres eksploatacji: 15 000

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Niezmienna barwa światła: 6 SDCM

Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 90

Temperatura barwowa: 2200-6500 K

Kategoria barwy światła: Kolorowa

Nominalny strumień świetlny: 1521

lm

Czas rozświetlania: < 0.5 s

Czas rozświetlania do osiągnięcia

60% maksymalnego strumienia

światła: natychmiastowe rozświetlenie

Skuteczność świetlna (znamionowa)

(Nom): 117

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 110 mA

INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8720169075818

EAN: 872016907581800

Tytuł produktu: AMZ WFB 100W A67

E27 922-65 RGB 2PF6

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.55

Zasilanie: 220-240 V

Odpowiednik w watach: 100 W

Etykieta Efektywności Energetycznej

(EEL): E

Moc: 13 W

Zużycie energii elektrycznej w kWh/

1000 h: 13

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Całkowita wysokość: 142 mm

Całkowita długość: 142 mm

Całkowita szerokość: 77 mm

WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 15 000

Znamionowy strumień świetlny: 1521

lm

Moc znamionowa: 13 W

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60

Numer rejestracji EPREL: 1901114

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: Wireless G

Określony okres wsparcia: Minimum

of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home IFTTT

Klikaanklikuit Matter Samsung

SmartThings Sonos

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8720169075818

Waga netto: 0,22 kg

Waga brutto: 0,34 kg

Wysokość: 18,5 cm

Długość: 8,5 cm

Szerokość: 18 cm