



Reflektor punktowy 50 W PAR16 GU10 x2



Zadbaj o swój komfort i dobre samopoczucie! Te inteligentne reflektory punktowe mają standardowy kształt GU10, który znasz i lubisz, ale ich soczewki z prawdziwego szkła dodają wnętrzu elegancji. Mają też pewną wyjątkową cechę: dają możliwość dostrojenia białego światła odpowiednio do Twoich potrzeb i preferencji. Zaplanuj chłodne światło białe, kiedy musisz coś zrobić, lub przyjemne i ciepłe światło białe, kiedy chcesz odpocząć i się zrelaksować — wybierz to, co najlepiej sprostą Twoim oczekiwaniom i zapewni Ci największy komfort. Dodatkowo wszystkim można sterować za pomocą głosu, pilota WiZ lub aplikacji WiZ, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza domem. Reflektory punktowe WiZ GU10 łączą się za pomocą istniejącej sieci Wi-Fi. Nie potrzeba żadnego dodatkowego sprzętu, sieci ani konfiguracji.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z regulacją odcienia światła białego
- Do 345 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu



Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.



Światło pasujące do każdej standardowej oprawy

Kompaktowy kształt, który idealnie pasuje do każdej punktowej i podtynkowej oprawy oświetleniowej.



Łatwo kontroluj inteligentne światła z dowolnego miejsca

Nie musisz się martwić, że światła zostały pozostawione włączone, gdy nikogo nie ma w domu. Możesz wyłączyć je z dowolnego miejsca za pomocą swojego smartfona.



Stwórz idealną atmosferę dla wszystkich swoich zajęć

Nasza klasyczna szklana GU10 daje Ci coś wyjątkowego: oświetlenie LED o regulowanym odcieniu bieli, które można dostosować do wszystkich nastrojów i aktywności. Ustaw chłodne światło, gdy potrzebujesz skupienia, lub przytulne światło, gdy chcesz się zrelaksować — lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks.



Zapewnia równomierny rozkład światła w całym pomieszczeniu

Ta lampa sufitowa pozwala uzyskać przyjemną równowagę świetlną w pomieszczeniu. Jej konstrukcja zapewnia równomierne rozproszanie światła i miękkie, jasne oświetlenie w całym pomieszczeniu.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
Kształt lampy: PAR16
Gniazdo: GU10
Typ szkła: Przezroczyste
Ściemnialna: Tak

WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Waga: 0,05 kg

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
Liczba cykli pracy: 50 000
Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Wbudowane źródło światła LED: Tak
Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Kąt rozsyłu światła: 36
Nieziemna barwa światła: 6 SDCM
Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 90
Temperatura barwowa: 2700-6500 K
Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła
Nominalny strumień świetlny: 345 lm
Czas rozświetlania: < 0.5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 73

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 40 mA

INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8720169076709
EAN: 872016907670900
Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 50W GU10 GLASS 927-65 TW 2PF/6

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.48
Zasilanie: AC 220-240 V
Odpowiednik w watach: 50 W
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
Moc: 4,7 W
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 5

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Całkowita wysokość: 55 mm
Całkowita długość: 55 mm
Całkowita szerokość: 50 mm

WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 15 000
Znamionowy strumień świetlny: 345 lm
Znamionowa szczytowa intensywność: 550 cd
Moc znamionowa: 4.7 W

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60
Technologia źródła światła: LED
Numer rejestracji EPREL: 1877834
Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Narrow Cone

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)



WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8720169076709

Waga netto: 0,1 kg

Waga brutto: 0,15 kg

Wysokość: 16 cm

Długość: 7 cm

Szerokość: 10,5 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.