



Reflektor punktowy 50 W PAR16 GU10



Zadbaj o swój komfort i dobre samopoczucie! Te inteligentne reflektory punktowe mają standardowy kształt GU10, który znasz i lubisz, ale ich soczewki z prawdziwego szkła dodają wnętrzu elegancji. Mają też pewną wyjątkową cechę: dają możliwość dostrojenia białego światła odpowiednio do Twoich potrzeb i preferencji. Zaplanuj chłodne światło białe, kiedy musisz coś zrobić, lub przyjemne i ciepłe światło białe, kiedy chcesz odpocząć i się zrelaksować — wybierz to, co najlepiej sprosta Twoim oczekiwaniom i zapewni Ci największy komfort. A do tego 16 milionów kolorów i sterowanie za pomocą głosu, pilota WiZ lub aplikacji WiZ, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza domem. Reflektory punktowe WiZ GU10 łączą się za pomocą istniejącej sieci Wi-Fi. Nie potrzeba żadnego dodatkowego sprzętu, sieci ani konfiguracji.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z pełną gamą kolorów
- Do 345 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu



Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.



Światło pasujące do każdej standardowej oprawy

Kompaktowy kształt, który idealnie pasuje do każdej punktowej i podtynkowej oprawy oświetleniowej.



Łatwo kontroluj inteligentne światła z dowolnego miejsca

Nie musisz się martwić, że światła zostały pozostawione włączone, gdy nikogo nie ma w domu. Możesz wyłączyć je z dowolnego miejsca za pomocą swojego smartfona.



Jasne, żywe kolory i odcienie bieli

Twórz żywe akcenty, wybierając spośród milionów kolorów i odcieni bieli. Kąt rozsyłu światła wynoszący 36 stopni sprawia, że otoczenie jest udekorowane jasnym, jednolitym światłem.



Stwórz idealną atmosferę dla wszystkich swoich zajęć

Nasza klasyczna szklana GU10 daje Ci coś wyjątkowego: oświetlenie LED o regulowanym odcieniu bieli, które można dostosować do wszystkich nastrojów i aktywności. Ustaw chłodne światło, gdy potrzebujesz skupienia, lub przytulne światło, gdy chcesz się zrelaksować — lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: PAR16

Gniazdo: GU10

Typ szkła: Przezroczyste

Ściemnialna: Tak

WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Waga: 0,05 kg

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 50 000

Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Energia słoneczna: Nie

Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Kąt rozsyłu światła: 36

Nieziemna barwa światła: 6 SDCM

Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 90

Temperatura barwowa: 2200-6500 K

Kategoria barwy światła: Kolorowa

Nominalny strumień świetlny: 345 lm

Czas rozświetlania: < 0.5 s

Czas rozświetlania do osiągnięcia

60% maksymalnego strumienia

światła: natychmiastowe rozświetlenie

Skuteczność świetlna (znamionowa)

(Nom): 73

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła:

40 mA

INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8720169076761

EAN: 872016907676100

Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 50W GU10

GLASS 922-65 RGB1PF/6

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.48

Zasilanie: AC 220-240 V

Odpowiednik w watach: 50 W

Etykieta Efektywności Energetycznej

(EEL): F

Moc: 4,7 W

Zużycie energii elektrycznej w kWh/

1000 h: 5

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Całkowita wysokość: 55 mm

Całkowita długość: 55 mm

Całkowita szerokość: 50 mm

WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 15 000

Znamionowy strumień świetlny: 345

lm

Znamionowa szczytowa

intensywność: 550 cd

Moc znamionowa: 4.7 W

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60

Technologia źródła światła: LED

Numer rejestracji EPREL: 1877835

Wartość referencyjna pomiaru

strumienia: Narrow Cone

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji

oprogramowania: Tak

OBŚLUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skróty

Siri Shortcut

Funkcjonalność Matter: Via 3rd party

hubs (Wi-Fi)



WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8720169076761

Waga netto: 0,05 kg

Waga brutto: 0,09 kg

Wysokość: 16 cm

Długość: 7 cm

Szerokość: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.