



Żarówka 60 W A60 E27



Inteligentne żarówki są jak nasze codzienne doświadczenia — mogą być naprawdę bardzo zróżnicowane. Może i ta żarówka WiZ ma podstawowy kształt A60, jednocześnie oferuje jednak zdecydowanie unikatową cechę, jaką jest możliwość dostosowania białego światła LED pod kątem konkretnych potrzeb i preferencji. ustaw chłodne światło sprzyjające koncentracji lub przytulne, ciepłe światło pasujące do chwil odpoczynku — wybierz to, co najlepiej sprosta Twoim oczekiwaniom i da Ci najwięcej radości i przyjemności w domu. Wszystkimi źródłami światła można sterować za pośrednictwem sieci Wi-Fi, korzystając z aplikacji WiZ, pilota WiZ lub głosu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z regulacją odcienia światła białego
- Do 806 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu



Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.




Monitoruj zużycie energii

W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów dziennych i tygodniowych możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.



Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.



Aktywuj urządzenia ruchem bez użycia czujnika

Technologia WiZ SpaceSense przekształca Twoje urządzenia w czujniki ruchu. Aktywuj funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, aby światła i urządzenia włączały się i wyłączały automatycznie po wykryciu ruchu. Funkcja SpaceSense zadziała, gdy w pomieszczeniu będą się znajdować co najmniej dwa urządzenia WiZ.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną nastrój.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
Kształt lampy: A60
Gniazdo: E27
Typ szkła: Matowy
Ściemnialna: Tak

WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Waga: 0,05 kg

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
Liczba cykli pracy: 50 000
Nominalny okres eksploatacji: 25 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Wbudowane źródło światła LED: Tak
Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Nieziemna barwa światła: 6 SDCM
Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80
Temperatura barwowa: 2700-6500 K
Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła
Nominalny strumień świetlny: 806 lm
Czas rozświetlania: < 0.5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 100

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 65 mA

INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8720169076945
EAN: 872016907694500
Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

ZUŻYCIĘ ENERGII

Współczynnik mocy: 0.5
Zasilanie: AC 220-240 V
Odpowiednik w watach: 60 W
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
Moc: 8 W
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 8

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Całkowita wysokość: 111 mm
Całkowita długość: 111 mm
Całkowita szerokość: 60 mm

WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 25 000
Znamionowy strumień świetlny: 806 lm
Moc znamionowa: 8 W

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60
Technologia źródła światła: LED
Numer rejestracji EPREL: 1877823
Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)



WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8720169076945

Waga netto: 0,05 kg

Waga brutto: 0,09 kg

Wysokość: 16 cm

Długość: 7 cm

Szerokość: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.