

## Taśma LED 20 m



Nasze 20-metrowe taśmy oświetleniowe RGBIC zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do średniej wielkości pomieszczeń i je upiększały, oferując ponad 16 milionów nasyconych kolorów. Wyjdź poza jednolite kolory dzięki indywidualnie sterowanym segmentom o pełnej gamie kolorów, aby uzyskać olśniewające efekty, takie jak goniące tęcze, przejścia kolorystyczne i migotanie. Przyklej elastyczną taśmę w dowolnym miejscu i steruj światłem za pomocą intuicyjnej aplikacji WiZ, wykorzystując istniejącą sieć Wi-Fi. Statyczne i dynamiczne tryby oświetlenia, inteligentne przyciemnianie i możliwość tworzenia harmonogramów daje pełną kontrolę nad całym systemem oświetlenia, nawet gdy jesteś z dala od domu. Działają z Google Home, Amazon Alexa i Apple HomeKit, zapewniając wyjątkową łatwość użytkowania.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Pełna gama kolorów
- IP20/Plastik




## Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączenia światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



## Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.



## Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



## Łatwo kontroluj inteligentne światła z dowolnego miejsca

Nie musisz się martwić, że światła zostały pozostawione włączone, gdy nikogo nie ma w domu. Możesz wyłączyć je z dowolnego miejsca za pomocą swojego smartfona.



## Zsynchronizuj światła z muzyką

Zanurz się w rytmie dzięki naszej funkcji synchronizacji z muzyką. Bez wysiłku zsynchronizuj światła ze swoimi ulubionymi utworami. Pamiętaj tylko, aby trzymać swoje urządzenie mobilne blisko głośnika, aby uzyskać doskonałą harmonię między dźwiękiem a światłem.



## Elastyczna taśma LED łatwa w instalacji

Wystarczy przykleić taśmę do dowolnej powierzchni – w witrynach, kasetonach sufitowych, pod szafkami, a nawet wzdłuż zakrzywionych krawędzi. Doda to piękne akcenty kolorystyczne do Twoich mebli.

## DANE TECHNICZNE

### WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz  
Ściemnialna: Tak

### STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały  
Materiał: Plastik

### TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok  
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%  
Liczba cykli pracy: 50 000  
Nominalny okres eksploatacji: 15 000

### DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak  
Wbudowane źródło światła LED: Tak  
Wyłącznik na przewodzie: Tak  
Zasilacz w zestawie: Tak  
Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie  
Energia słoneczna: Nie  
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

### WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): -  
Temperatura barwowa: NA  
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2

### RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia  
Salon Pokój dziecięcy Pokój rozrywki

### INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 180 mA

### ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.9  
Zasilanie: 220-240 V  
Moc: 30,6

### WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,465 kg  
Całkowita wysokość: 2,1 mm  
Całkowita długość: 20 000 mm  
Całkowita szerokość: 10 mm

### SERWIS

Gwarancja: 2 lata

### DANE TECHNICZNE

Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: NA  
Technologia źródła światła: LED  
Barwa światła: Kolorowe światło gradientowe (RGBIC)  
Źródło światła w zestawie: 36  
Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców  
Klasa ochronności: Klasa II –  
Podwójna izolacja

### ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

### OBŚLUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date  
Maks. liczba akcesoriów: 9999  
Protokół komunikacyjny: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)  
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut  
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

### WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt: 8720169077164  
Waga netto: 0,65 kg  
Waga brutto: 0,85 kg  
Wysokość: 18,7 cm  
Długość: 8,2 cm  
Szerokość: 18,9 cm