



Taśma oświetleniowa Flex Strip 10 m

Twórz hipnotyzujące kształty za pomocą taśmy oświetleniowej Smart Flex Strip, aby stworzyć wyjątkowy klimat w dowolnym pomieszczeniu. Dzięki żywym kolorom i efektom z łatwością stworzysz idealny nastrój na każdą okazję. Niezależnie od tego, czy korzystasz z aplikacji WiZ, sterowania głosowego, czy pilota, personalizacja oświetlenia nigdy nie była łatwiejsza. Dzięki taśmie oświetleniowej Smart Flex Strip możesz łatwo odmienić swoją przestrzeń i personalizować oświetlenie w sposób, o jakim nigdy nie marzyłeś.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Pełna gama kolorów
- Niskonapięciowe
- IP20/silikon



Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.



Ekskluzywny światło SpaceSense™, który włącza się po wykryciu ruchu

Technologia WiZ SpaceSense pozwala zmienić punkty oświetleniowe w czujniki ruchu. Mając w pomieszczeniu co najmniej dwie lampy WiZ, możesz aktywować funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, dzięki czemu światła będą włączać się i wyłączać automatycznie po wykryciu ruchu. To proste. To SpaceSense. To WiZ.




Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



Zsynchronizuj światła z muzyką

Zanurz się w rytmie dzięki naszej funkcji synchronizacji z muzyką. Bez wysiłku zsynchronizuj światła ze swoimi ulubionymi utworami. Pamiętaj tylko, aby trzymać swoje urządzenie mobilne blisko głośnika, aby uzyskać doskonałą harmonię między dźwiękiem a światłem.



Cieniowane kolory w obrębie jednej taśmy oświetleniowej

Wprowadź odpowiedni nastrój za pomocą elastycznych taśm oświetleniowych, które oferują efekt cieniowania kolorów. Dynamiczne tryby światła pozwalają stworzyć odpowiednią atmosferę, upiększając każde pomieszczenie.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały
Materiał: Plastik

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
Liczba cykli pracy: 50 000
Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
Wbudowane źródło światła LED: Tak
Wyłącznik na przewodzie: Tak
Zasilacz w zestawie: Tak
Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): -
Temperatura barwowa: NA
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia
Salon Pokój dziecięcy Pokój rozrywki

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 210 mA

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.9
Zasilanie: 220-240 V
Moc: 39,5

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 1,27 kg
Całkowita wysokość: 13 mm
Całkowita długość: 10 000 mm
Całkowita szerokość: 6 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: NA
Technologia źródła światła: LED
Barwa światła: Kolorowe światło gradientowe (RGBIC)
Źródło światła w zestawie: 45
Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
Klasa ochronności: Klasa II –
Podwójna izolacja

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

OBŚLUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt: 8720169077287
Waga netto: 1,27 kg
Waga brutto: 1,58 kg
Wysokość: 9,3 cm
Długość: 23,7 cm
Szerokość: 23,7 cm