

Taśma LED 10 m



Nasze 10-metrowe taśmy LED RGBIC zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do średniej wielkości pomieszczeń i je upiększały, oferując ponad 16 milionów nasyconych kolorów. Wyjdź poza jednolite kolory dzięki indywidualnie sterowanym pełnokolorowym segmentom, które umożliwiają stworzenie oszałamiających efektów, takich jak goniące tęcze, przejścia kolorystyczne i migotanie. Przyklej elastyczną taśmę w dowolnym miejscu i steruj światłem za pomocą intuicyjnej aplikacji WiZ, wykorzystując istniejącą sieć Wi-Fi. Statyczne i dynamiczne tryby oświetlenia, inteligentne przyciemnianie i możliwość tworzenia harmonogramów daje pełną kontrolę nad całym systemem oświetlenia, nawet gdy jesteś z dala od domu. Działają z Google Home, Amazon Alexa i Apple HomeKit, zapewniając wyjątkową łatwość użytkowania.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Pełna gama kolorów
- IP20/Plastik



Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe


Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączenia światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!

Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.

Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.



Aktywuj urządzenia ruchem bez użycia czujnika

Technologia WiZ SpaceSense przekształca Twoje urządzenia w czujniki ruchu. Aktywuj funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, aby światła i urządzenia włączały się i wyłączały automatycznie po wykryciu ruchu. Funkcja SpaceSense zadziała, gdy w pomieszczeniu będą się znajdować co najmniej dwa urządzenia WiZ.



Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



Łatwo kontroluj inteligentne światła z dowolnego miejsca

Nie musisz się martwić, że światła zostały pozostawione włączone, gdy nikogo nie ma w domu. Możesz wyłączyć je z dowolnego miejsca za pomocą swojego smartfona.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały
Materiał: Plastik

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
Liczba cykli pracy: 50 000
Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
Wbudowane źródło światła LED: Tak
Wyłącznik na przewodzie: Tak
Zasilacz w zestawie: Tak
Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): -
Temperatura barwowa: NA
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia
Salon Pokój dziecięcy Pokój rozrywki

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 120 mA

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.7
Zasilanie: 220-240 V
Moc: 17,9

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,285 kg
Całkowita wysokość: 2,1 mm
Całkowita długość: 10 000 mm
Całkowita szerokość: 10 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: NA
Technologia źródła światła: LED
Barwa światła: Kolorowe światło gradientowe (RGBIC)
Źródło światła w zestawie: 21
Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
Klasa ochronności: Klasa II –
Podwójna izolacja

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

OBŚLUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt: 8720169077683
Waga netto: 0,27 kg
Waga brutto: 0,51 kg
Wysokość: 21,8 cm
Długość: 8,2 cm
Szerokość: 18,9 cm