




WiZ HDMI Sync Box z taśmą LED do TV 55"-65"

Wzbogać swoje wrażenia z oglądania TV dzięki oświetleniu, które na bieżąco reagują na obraz na ekranie. Ta taśma RGBIC błyskawicznie dopasowuje intensywne kolory do filmów, gier i muzyki. Instalacja jest łatwa, a kolory perfekcyjnie dopasowane przez HDMI. Synchronizuj ją z dowolnym urządzeniem HDMI 2.0, jak na przykład konsola do gier. Przez sieć Wi-Fi połącz dowolną liczbę kolorowych świateł WiZ i rozświetl całe pomieszczenie.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Wymaga zewnętrznego doprowadzenia sygnału HDMI; nie współpracuje z aplikacjami Smart TV
- Obsługa 4K przy 60 Hz, HDR10+ i Dolby Vision
- Taśma RGBIC 3-stronna do TV 55-65 cali



Łatwa instalacja i konfiguracja

Przymocuj Taśmę LED do TV, podłącz kable HDMI i połącz Sync Box z Twoim Wi-Fi. Bez kamery ani kabli zwisających z ekranu telewizora, bez potrzeby skomplikowanej kalibracji.




Synchronizacja kolorów w czasie rzeczywistym

Pobierając sygnał wideo bezpośrednio z wejścia HDMI, Sync Box natychmiastowo analizuje cały ekran telewizora i tworzy niezwykle precyzyjnie dopasowane kolory.




Współpracuje z dowolnym urządzeniem HDMI 2.0.

Po prostu podłącz Sync Box do urządzenia multimedialnego z HDMI, takiego jak stick do streamingu, dekodery czy konsola do gier. Obsługa 4K przy 60 Hz, HDR10+ i Dolby Vision



Zsynchronizuj ze swoim oświetleniem WiZ

Połącz swój Sync Box z dowolnymi kolorowymi światłami WiZ + Wi-Fi i Bluetooth. Stwórz całkowicie zsynchronizowane oświetlenie, które dopasuje się do obrazu Twojego telewizora, niezależnie od tego, czy używasz żarówek, taśm LED czy lamp. Ciesz się idealnie rozświetlonym pomieszczeniem.



Zsynchronizuj z muzyką

Sync Box wykrywa dźwięk za pomocą wbudowanego mikrofonu, dzięki czemu światła pulsują w rytm muzyki – nawet gdy telewizor jest wyłączony. Ustaw dynamiczne kolory i efekty, tworząc idealną atmosferę.



Dostosuj tryby synchronizacji za pomocą aplikacji WiZ

Łatwo dostosuj efekty synchronizacji za pomocą aplikacji WiZ. Wybierz spośród gotowych scen, takich jak Kinowy lub Relaks, albo spersonalizuj jasność i kolor, aby dopasować je do swojego nastroju, niezależnie od tego, czy urządzasz ekscytujący wieczór filmowy, czy relaksujesz się oglądając ulubiony serial.

DANE TECHNICZNE

GENERAL

Kolor kabla: czarny

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Czarny

Materiał: Plastik

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 15 000

Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Wyłącznik na przewodzie: Nie

Zasilacz w zestawie: Tak

Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Energia słoneczna: Nie

Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): N.A.

Temperatura barwowa: 2700-6500 K

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 2

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 7

GIRLANDA/TAŚMA OŚWIETLENIOWA

Możliwość przedłużenia: Nie

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Salon

Pokój rozrywki

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 100 mA

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.75

Zasilanie: 220-240 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,408 kg

Całkowita wysokość: 3,5 mm

Całkowita długość: 2 600 mm

Całkowita szerokość: 10 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: NA

Technologia źródła światła: LED

Barwa światła: Kolorowe światło gradientowe (RGBIC)

Źródło światła w zestawie: 17

Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców

Klasa ochronności: Klasa II –

Podwójna izolacja

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skróty

Siri Shortcut

Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8720169078604

Waga netto: 0,41 kg

Waga brutto: 0,61 kg

Wysokość: 17,8 cm

Długość: 9,7 cm

Szerokość: 17,8 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakiegokolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.