



## Żarówka 100 W A60 E27



Odmień wnętrze swojego domu z kolorową inteligentną żarówką WiZ. Można w niej łatwo regulować jasność, przełączać między chłodnym i ciepłym białym światłem oraz wybierać spośród milionów kolorów w celu personalizowania nastroju. Dodatkowo żarówką można sterować poprzez aplikację WiZ i głosem, więc nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z pełną gamą kolorów
- Do 1521 lm przy temperaturze barwowej 2700K
- Z łatwością podłącz i baw się
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu




## Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.



## Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.



## Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



## Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną atmosferę.



## Inteligentne światła można przyciemniać nawet bez ściemniacza

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfona, akcesorium sterującego WiZ lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.



## Łatwo kontroluj inteligentne światła z dowolnego miejsca

Nie musisz się martwić, że światła zostały pozostawione włączone, gdy nikogo nie ma w domu. Możesz wyłączyć je z dowolnego miejsca za pomocą swojego smartfona.

## DANE TECHNICZNE

### WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz  
Kształt lampy: A60  
Gniazdo: E27  
Technologia: Inteligentna żarówka Wi-Fi  
Typ szkła: Matowy  
Ściemnialna: Tak

### WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Wysokość: 12,2 cm  
Waga: 0,062 kg  
Szerokość: 6 cm

### TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok  
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%  
Liczba cykli pracy: 50 000  
Nominalny okres eksploatacji: 15 000

### DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Wbudowane źródło światła LED: Tak  
Energia słoneczna: Nie  
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

### WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Nieziemna barwa światła: 6 SDCM  
Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80  
Temperatura barwowa: 2200-6500 K  
Kategoria barwy światła: Kolorowa  
Czas rozświetlania: <0.5 s  
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: Natychmiastowe rozświetlenie  
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 121,68

### INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 70 mA

### INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8720169078802  
EAN: 872016907880200  
Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 100W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

### ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.5  
Zasilanie: AC 220-240 V  
Moc: 12,5 W  
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): E  
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 13

### WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Długość: 12,2 cm

### WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 15 000  
Moc znamionowa: 12.5 W

### SERWIS

Gwarancja: 2 lata

### DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60  
Technologia źródła światła: LED  
Numer rejestracji EPREL: 2224720  
Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

### ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

### OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date  
Maks. liczba akcesoriów: 9999  
Protokół komunikacyjny: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)  
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut  
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

### WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt: 8720169078802  
Waga netto: 0,06 kg  
Waga brutto: 0,11 kg  
Wysokość: 16 cm  
Długość: 7 cm  
Szerokość: 7 cm