



Żarówka 100 W A60 E27



Odmień wnętrze swojego domu z inteligentną żarówką WiZ. Można w niej łatwo regulować jasność oraz przełączać między chłodnym i ciepłym białym światłem. Dodatkowo żarówkę można sterować poprzez aplikację WiZ i głosem, więc nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z regulacją odcienia światła białego
- Do 1521 lm przy temperaturze barwowej 2700K
- Z łatwością podłącz i baw się
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu



Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.

Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.

Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.



Inteligentne światła można przyciemniać nawet bez ściemniacza

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfonu, akcesorium sterującego WiZ lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.

Łatwo kontroluj inteligentne światła z dowolnego miejsca

Nie musisz się martwić, że światła zostały pozostawione włączone, gdy nikogo nie ma w domu. Możesz wyłączyć je z dowolnego miejsca za pomocą swojego smartfona.

Standardowy rozmiar, ekstra doświetlenie

Dzięki standardowemu kształtowi A60 i podstawie E27ta żarówka pasuje do większości gniazd w większości domów, jest wystarczająco mocna, aby rozświetlić Twój dom światłem o jasności 1521 lm.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
Kształt lampy: A60
Gniazdo: E27
Technologia: Inteligentna żarówka Wi-Fi
Typ szkła: Matowy
Ściemnialna: Tak

WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Wysokość: 12,2 cm
Waga: 0,062 kg
Szerokość: 6 cm

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
Liczba cykli pracy: 50 000
Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Wbudowane źródło światła LED: Tak
Energia słoneczna: Nie
Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Nieziemna barwa światła: 6 SDCM
Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
Temperatura barwowa: 2700-6500 K
Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła
Czas rozświetlania: <0.5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: Natychmiastowe rozświetlenie
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 121,68

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 70 mA

INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8720169078901
EAN: 872016907890100
Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 100W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0.5
Zasilanie: AC 220-240 V
Moc: 12,5 W
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 13

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Długość: 12,2 cm

WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 15 000
Moc znamionowa: 12.5 W

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60
Technologia źródła światła: LED
Numer rejestracji EPREL: 2224721
Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut
Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)



WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8720169078901

Waga netto: 0,06 kg

Waga brutto: 0,11 kg

Wysokość: 16 cm

Długość: 7 cm

Szerokość: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.