

PHILIPS

Żarówka 8,5 W (odp.
60 W) A60 E27

Oświetlenie Smart LED

Pełna gama kolorów

Plastik

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji
lub głosu



8720169170933



Inteligentne światło na co dzień

Ciesz się większą wygodą w codziennym życiu dzięki inteligentnej żarówce WiZ LED A60. Ta żarówka daje łagodne światło białe, które możesz odpowiednio ściemniać za pomocą aplikacji lub głosu. Możesz ustawić harmonogram włączania i wyłączenia światła zgodnie z codzienną lub tygodniową rutyną, a także mieć zdalny dostęp do światła nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Światła WiZ łączą się istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymagają dodatkowego sprzętu.

Łatwa konfiguracja

- Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu.

Inteligentne funkcje

- Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie
- Dopasuj światła do swojego dnia

Tryby światła

- Dostosuj aranżacje za pomocą trybów dynamicznego oświetlenia.

Zalety

Błyskawiczna konfiguracja



Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!

Kontrola z dowolnego miejsca

Urządzeniami można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz wyłączyć urządzenia, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie



Korzystaj z funkcji poprawiających samopoczucie zaprogramowanych w aplikacji WiZ, by cieszyć się oświetleniem najlepiej dopasowanym do Twojego rytmu dnia. WiZ zapewni Ci jasne światło dzienne, gdy będziesz potrzebować energii i skupienia, i płynnie przejdzie do ciepłej bieli, by pomóc Ci się odprężyć i lepiej spać.

Harmonogram automatyzacji światła



Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.

Dostosowanie aranżacji świetlnych

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz zapisać te ustawienia i uruchamiać je w dowolnym momencie za pomocą aplikacji, pilota WiZmote lub głosu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: A60
- Gniazdo: E27
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Tak

Wymiary źródła światła

- Waga: 0,065 kg

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wybierz kolor: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80
- Temperatura barwowa: 2700/6500
- Kategoria barwy światła: Kolorowa
- Nominalny strumień świetlny: 806 lm
- Czas rozświetlania: < 0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 95

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Jadalnia, Salon, Pokój dziecięcy
- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 65 mA

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169170933
- EAN: 872016917093300
- Tytuł produktu: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: 220-240 V
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 8,5 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 11

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 122 mm
- Całkowita długość: 122 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 25 000
- Znamionowy strumień świetlny: 806 lm
- Moc znamionowa: 8.5 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Średnica: 60 mm
- Technologia źródła światła: LED
- Kod IP: IP20
- Numer rejestracji EPREL: 1421109
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

Źródło światła

- Średnica: 60 mm
- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut
- Funkcjonalność Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169170933
- Waga netto: 0,05 kg
- Waga brutto: 0,09 kg
- Wysokość: 16 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 7 cm



Data wydania: 2026-05-19
Wersja: 0.309

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.