

# PHILIPS

Żarówka 8,5 W (odp.  
60 W) A60 E27

Oświetlenie Smart LED

Pełna gama kolorów

Plastik

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji  
lub głosu



8720169170933



## Inteligentne światło na co dzień

Ciesz się większą wygodą w codziennym życiu dzięki inteligentnej żarówce WiZ LED A60. Ta żarówka daje łagodne światło białe, które możesz odpowiednio ściemniać za pomocą aplikacji lub głosu. Możesz ustawić harmonogram włączania i wyłączenia światła zgodnie z codzienną lub tygodniową rutyną, a także mieć zdalny dostęp do światła nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Światła WiZ łączą się istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymagają dodatkowego sprzętu.

### Łatwa konfiguracja

- Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

### Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu.

### Inteligentne funkcje

- Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie
- Dopasuj światła do swojego dnia

### Tryby światła

- Dostosuj aranżacje za pomocą trybów dynamicznego oświetlenia.

# Zalety

## Błyskawiczna konfiguracja



Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!

## Kontrola z dowolnego miejsca

Urządzeniami można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz wyłączyć urządzenia, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

## Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie



Korzystaj z funkcji poprawiających samopoczucie zaprogramowanych w aplikacji WiZ, by cieszyć się oświetleniem najlepiej dopasowanym do Twojego rytmu dnia. WiZ zapewni Ci jasne światło dzienne, gdy będziesz potrzebować energii i skupienia, i płynnie przejdzie do ciepłej bieli, by pomóc Ci się odprężyć i lepiej spać.

## Harmonogram automatyzacji światła



Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.

## Dostosowanie aranżacji świetlnych

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz zapisać te ustawienia i uruchamiać je w dowolnym momencie za pomocą aplikacji, pilota WiZmote lub głosu.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: A60
- Gniazdo: E27
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Tak

## Wymiary źródła światła

- Waga: 0,065 kg

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

**Właściwości światła**

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI):  $\geq 80$
- Temperatura barwowa: 2200–6500 K
- Kategoria barwy światła: Kolorowa
- Nominalny strumień świetlny: 806 lm
- Czas rozświetlenia:  $< 0.5$  s
- Czas rozświetlenia do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 94

**Różne**

- EyeComfort: Tak

**Inne właściwości**

- Prąd pobierany przez źródło światła: 65 mA

**Informacje o pakowaniu**

- Kod EAN: 8720169170933
- EAN: 872016917093300
- Tytuł produktu: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

**Zużycie energii**

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: 220–240 V
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F
- Moc: 8,5 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 9

**Wymiary i waga produktu**

- Całkowita wysokość: 122 mm
- Całkowita długość: 122 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

**Wartości znamionowe**

- Trwałość znamionowa: 25 000
- Znamionowy strumień świetlny: 806 lm
- Moc znamionowa: 8.5 W

**Dane techniczne**

- Częstotliwość: 50–60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 1421109
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

**Obsługiwane wersje**

- Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów: 9999
- Protokół komunikacyjny: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Zgodność z systemami innych firm: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Skróty Siri Shortcut

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8720169170933
- Waga netto: 0,05 kg
- Waga brutto: 0,09 kg
- Wysokość: 16 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 7 cm



Data wydania: 2026-03-31  
Wersja: 0.305

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.