

PHILIPS

Żarówka 8,5 W (odp.
60 W) A60 E27 x2

Oświetlenie Smart LED

Pełna gama kolorów

Plastik

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji
lub głosu



8720169171060



Inteligentne światło na co dzień

Ciesz się większą wygodą w codziennym życiu dzięki inteligentnej żarówce WiZ LED A60. Ta żarówka daje łagodne światło białe, które możesz odpowiednio ściemniać za pomocą aplikacji lub głosu. Możesz ustawić harmonogram włączania i wyłączenia świateł zgodnie z codzienną lub tygodniową rutyną, a także mieć zdalny dostęp do świateł nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Światła WiZ łączą się istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymagają dodatkowego sprzętu.

Łatwa konfiguracja

- Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu.

Inteligentne funkcje


- Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie
- Dopasuj światła do swojego dnia

Tryby światła

- Dostosuj aranżacje za pomocą trybów dynamicznego oświetlenia.

Zalety

Błyskawiczna konfiguracja



Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!

Kontrola z dowolnego miejsca

Urządzeniami można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz wyłączyć urządzenia, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie



Korzystaj z funkcji poprawiających samopoczucie zaprogramowanych w aplikacji WiZ, by cieszyć się oświetleniem najlepiej dopasowanym do Twojego rytmu dnia. WiZ zapewni Ci jasne światło dzienne, gdy będziesz potrzebować energii i skupienia, i płynnie przejdzie do ciepłej bieli, by pomóc Ci się odprężyć i lepiej spać.

Harmonogram automatyzacji światła



Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.

Dostosowanie aranżacji świetlnych

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz zapisać te ustawienia i uruchamiać je w dowolnym momencie za pomocą aplikacji, pilota WiZmote lub głosu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: A60
- Gniazdo: E27
- Technologia: Inteligentna żarówka Wi-Fi
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Bezprzewodowe ściemnianie

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 12,2 cm
- Waga: 0,13 kg
- Szerokość: 6 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000 h

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2200–6500 (RGB) K
- Kategoria barwy światła: Kolorowa
- Nominalny strumień świetlny: 806 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 65 mA
- Wydajność: 94 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169171060
- EAN: 872016917106000
- Tytuł produktu: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 8,5 W
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F

Wymiary i waga produktu

- Długość: 12,2 cm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 25 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 806 lm
- Moc znamionowa: 8.5 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60 Hz
- Numer rejestracji EPREL: 1877826
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169171060
- Waga netto: 0,1 kg
- Waga brutto: 0,2 kg
- Wysokość: 16 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 14 cm

