

# PHILIPS

Lampa sufitowa Meson  
23,5 W 222 mm

Lampy sufitowe

3000 K

Biały

Większy komfort

Biały

8720169174160



## Komfortowe światło LED, które nie jest męczące dla oczu

Rozświetl wnętrza, korzystając z Philips EyeComfort LED Downlight, która stanowi wygodne źródło światła i zapewnia komfort dla oczu.

### Łatwość obsługi

- Doskonale nadaje się do pomieszczeń z niskimi sufitami, tworząc subtelne otoczenie świetlne.

### Trwałość

- Duża trwałość – do 15 000 godzin

### Wysokiej jakości oświetlenie LED, które będzie Ci służyć przez wiele lat

- Zmniejszone odbłaski. Większy komfort.

# Zalety

## Odpowiedni do pomieszczeń z niskimi sufitami Smukła konstrukcja

### Duża trwałość – do 15 000 godzin

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

## Światło EyeComfort z optyką z przeplotem

Technologia optyki z przeplotem poprawia ogólne wrażenia świetlne w codziennym życiu. Mikrosoczewki z nadrukowanymi wzorami 3D, które pomagają rozproszyć światło, zapewniają równomierny rozkład

światła i znacznie zmniejszają odbłaski. Taki rodzaj oświetlenia emituje nie tylko miękkie i równomierne światło, które zapewnia większy komfort Twoim oczom, ale także sprytnie rozprasza promienie świetlne, aby uzyskać mniej rażący blask w oświetlanym obszarze.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 7 500

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 100 °
- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe, Garaż
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak

## Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 165 mA
- Wydajność: 74 lm/W

## Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,154 kg
- Wysokość: 4,2 cm
- Długość: 22,2 cm
- Szerokość: 22,2 cm

## Serwis

- Gwarancja: 1 rok

#### Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 222 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1750
- Barwa światła: 3000
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 23.5

- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169174160
- Waga netto: 0,15 kg
- Waga brutto: 0,23 kg
- Wysokość: 22,8 cm
- Długość: 4,6 cm
- Szerokość: 22,5 cm



Data wydania: 2025-02-11  
Wersja: 0.318

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związku z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.