

# PHILIPS


Sufitowy/ścienny reflektor punktowy Bracia 3 x

Reflektory punktowe sufitowe i ścienne

2700 K

Czarny

ClickFix



8720169174863



## Stylowe reflektory punktowe LED, które pozwolą rozświetlić dowolne pomieszczenie w domu.

Reflektory punktowe LED z rodziny Bracia są przeznaczone do oświetlania domu ciepłym białym światłem. Ponadczasowe wzornictwo i jakość oferowana przez firmę Philips to gwarancja doskonałego rozwiązania, które przetrwa wiele lat. Regulowana głowica i szeroki kąt rozsyłu światła zapewniają pełne oświetlenie każdego pomieszczenia, zarówno salonu, jak i przedpokoju. Reflektory punktowe Bracia nadają się doskonale również do oświetlenia blatów kuchennych lub innych miejsc, w których potrzebna jest duża ilość jasnego światła.

### **Łatwa obsługa**

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji

**Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe**

- Nawet o 80% mniejsze zużycie energii
- Długi czas użytkowania — nawet 25 tys. godzin

**Nowoczesne oświetlenie LED**

- 5 lat gwarancji na system LED

**Najwyższa jakość**

- Trwały materiał wysokiej jakości

**Wyjątkowość oprawy**

- Jasne światło o równomiernej dystrybucji

**Wysokiej jakości światło**

- EyeComfort — światło, które nie męczy wzroku

# Zalety

## Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, po prostu obracając lub nachylając głowicę reflektora punktowego.

## Nawet o 80% mniejsze zużycie energii



Oświetlenie LED pozwala zaoszczędzić do 80% energii w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem o takim samym strumieniu świetlnym. Kupując oświetlenie LED firmy Philips, od razu zaczynasz oszczędzać. Po zamianie każdego źródła światła na oświetlenie LED zaobserwujesz natychmiastowe zmniejszenie rachunku za energię.

## Długi czas użytkowania — nawet 25 tys. godzin



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 25 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym nastrojowym oświetleniem domu.

## 5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę oprawę firma Philips oferuje również 5-letnią gwarancję na system LED (moduł i sterownik LED).

## Trwały materiał wysokiej jakości

Wysokiej jakości materiały i doskonałe wykończenie gwarantują wyjątkową trwałość, dzięki czemu ten solidny reflektor punktowy będzie wzbogacać wystrój Twojego domu i rozjaśniać jego wnętrze przez długie lata.

## Jasne światło o równomiernej dystrybucji

Aby naprawdę oświetlić pomieszczenia, postaw na oświetlenie o jednolitej dystrybucji światła zapewniające równomierne rozprzaskanie światła po całym wnętrzu.

## EyeComfort — światło, które nie męczy wzroku



Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze stają się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopowego, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić ich zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Ta oprawa oświetleniowa LED firmy Philips nie tylko emituje komfortowe światło, ale także zachowuje niezmienną charakterystykę przez cały okres eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dziesięć lat.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal

### Trwałość

- Liczba cykli pracy: 15 000
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000

### Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- System mocowania click!FIX: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

### Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 100

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Gabinet, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Reflektory punktowe sufitowe i ścienne
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: ClickFix

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 112 mA

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,63 kg
- Całkowita wysokość: 125 mm
- Całkowita długość: 430 mm
- Całkowita szerokość: 80 mm

### Serwis

- Gwarancja: 5 lat

### Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1650
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Ciepłe, białe światło
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Źródło światła w zestawie: 16.5
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa I – Uziemione
- Wymienne źródło światła: Nie
- Liczba źródeł światła: 3

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169174863
- Waga netto: 0,63 kg
- Waga brutto: 0,82 kg
- Wysokość: 44 cm
- Długość: 10,4 cm
- Szerokość: 13 cm

