

# PHILIPS


Bursztynowa żarówka z widocznym spiralnym żarnikiem 40 W A60 E27

LED

1800 K

470 lm

15 000 godz.



8720169191273



## Ciekawa forma

Nowa linia Deco zapewnia idealne połączenie ciepłego światła białego z dyskretnymi i minimalistycznymi doznaniem świetlnymi.

### Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Podobne kształtem i rozmiarem do tradycyjnych żarówek

### Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Wysoka trwałość świetlówek – nawet 15 lat
- Do 90% zaoszczędzonej energii

### Stworzone, by je dostrzegać wyglądają świetnie, gdy są włączone i po wyłączeniu

- Oświetlenie LED w stylu retro

# Zalety

## Zastępuje tradycyjną żarówkę



Oto nowoczesna, energooszczędna standardowa żarówka LED o atrakcyjnym kształcie i klasycznych wymiarach. Stanowią przyjazny środowisku zamiennik dla tradycyjnych żarówek.

**Średnia trwałość znamionowa: 15 000 godzin**



Dzięki trwałości świetlówek wynoszącej nawet 15 000 godzin możesz uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą. Korzystaj z idealnego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 15 lat.

## Do 90% zaoszczędzonej energii



Oszczędzaj energię dzięki żarówkom LED, nie rezygnując przy tym z jakości oświetlenia. Wymieniając posiadane żarówki tradycyjne lub halogenowe na źródła światła LED, możesz od razu zmniejszyć zużycie energii o ponad 90%.

## Vintage (2000 K i 2200 K)

Wyobraź sobie klasyczny wygląd tradycyjnego oświetlenia z zaletami diod LED. Dzięki żarówkom żarnikowym Philips Vintage LED możesz uzyskać ulubiony klasyczny wygląd w połączeniu z tak pożądaną energooszczędnością. Żarówki te zapewniają tradycyjny kolor i bursztynową poświatę staromodnego oświetlenia żarowego. Żarówka z przezroczystego bursztynowego szkła, podstawa z mosiężnym wykończeniem i żarnik LED w stylu retro nadają dekoracyjnemu oświetleniu w Twoim domu szyk minionych epok. Misternie skrócony żarnik zapewnia przytulną i ciepłą atmosferę.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Bursztynowy
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Szyba

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

### Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

### Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 1800 K
- Nominalny strumień świetlny: 470 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Kod Barwy: 818 | CCT of 1800K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 67

### Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Dekoracyjne

### Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169191273
- EAN: 872016919127300
- Tytuł produktu: LED A60 40W 1800K E27 NDSRT Amber 1PF

### Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: AC 230 V
- Odpowiednik w watach: 40
- Moc: 7
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 7

### Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 104 mm
- Całkowita długość: 104 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

### Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Technologia źródła światła: LED

### Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

### Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169191273
- Waga netto: 0,03 kg
- Waga brutto: 0,05 kg
- Wysokość: 14,6 cm
- Długość: 6,5 cm
- Szerokość: 6,3 cm

