

PHILIPS

Bursztynowa żarówka z widocznym spiralnym żarnikiem 25 W P45 E14

LED

2200 K

250 lm

15 000 godz.

Regulacja strumienia światelnego



8720169191617



Ciekawa forma

Nowa linia Deco zapewnia idealne połączenie ciepłego światła białego z dyskretnymi i minimalistycznymi doznaniem świetlnymi.

Wysokiej jakości światło

- Wysoka trwałość żarówki – nawet 10 lat

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Podobne kształtem i rozmiarem do tradycyjnych żarówek

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Do 90% zaoszczędzonej energii

Stworzone, by je dostrzegać wyglądają świetnie, gdy są włączone i po wyłączeniu

- Oświetlenie LED w stylu retro

Zalety

Średnia trwałość znamionowa: 10 950 godzin

Dzięki trwałości żarówek wynoszącej nawet 10 950 godzin można uniknąć kłopotów i kosztów związanych z ich częstą wymianą. Korzystaj z tego doskonałego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 10 lat.

Zastępuje tradycyjną żarówkę



Oto nowoczesna, energooszczędna standardowa żarówka LED o atrakcyjnym kształcie i klasycznych wymiarach. Stanowią przyjazny środowisku zamiennik dla tradycyjnych żarówek.

Do 90% zaoszczędzonej energii



Oszczędzaj energię dzięki żarówkom LED, nie rezygnując przy tym z jakości oświetlenia. Wymieniając posiadane żarówki tradycyjne lub halogenowe na źródła światła LED, możesz od razu zmniejszyć zużycie energii o ponad 90%.

Vintage (2000 K i 2200 K)

Wyobraź sobie klasyczny wygląd tradycyjnego oświetlenia z zaletami diod LED. Dzięki żarówkom żarnikowym Philips Vintage LED możesz uzyskać ulubiony klasyczny wygląd w połączeniu z tak pożądaną energooszczędnością. Żarówki te zapewniają tradycyjny kolor i bursztynową poświatę staromodnego oświetlenia żarowego. Żarówka z przezroczystego bursztynowego szkła, podstawa z mosiężnym wykończeniem i żarnik LED w stylu retro nadają dekoracyjnemu oświetleniu w Twoim domu szyk minionych epok. Misternie skręcony żarnik zapewnia przytulną i ciepłą atmosferę.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Wielokierunkowa żarówka kulka
- Gniazdo: E14
- Wykończenie żarówki: Bursztynowy
- Ściemnialna: Tak
- Materiał żarówki: Szyba

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2200 K
- Nominalny strumień świetlny: 250 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Kod Barwy: 822 | CCT of 2200K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 83

Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort
- Dodatkowe cechy: Dekoracyjne, Z możliwością przyciemniania

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169191617
- EAN: 872016919161700
- Tytuł produktu: LED P45 25W 2200K E14 Amber Sp DIM 1PF

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: AC 230 V
- Odpowiednik w watach: 25
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): G
- Moc: 3
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 3

Wymiary i waga produktu

- Całkowita wysokość: 80 mm
- Całkowita długość: 80 mm
- Całkowita szerokość: 45 mm

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60
- Technologia źródła światła: LED
- Numer rejestracji EPREL: 1430265

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169191617
- Waga netto: 0,02 kg
- Waga brutto: 0,04 kg
- Wysokość: 12,7 cm
- Długość: 5,3 cm
- Szerokość: 6,3 cm



Data wydania: 2026-05-13
Wersja: 0.399

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.